

8TB4104.202N-10

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8TB4104.202N-10	Klemmen Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: L1 L2 L3 PE, Codierung N: 1100	

Tabelle 1: 8TB4104.202N-10 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Produktbezeichnung	8TB4104.202N-10
Feldklemme	
Anmerkung	Beschriftung 2: L1 L2 L3 P3 Kodierung N: 1100 Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole	4
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung	N
Kontaktabstand	10,16 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 20 bis 6
Aderenhülse mit Kunststoffkragen	0,5 bis 10 mm ²
eindrätig	0,75 bis 16 mm ²
feindrätig	0,75 bis 6 mm ²
mit Aderenhülse	0,5 bis 16 mm ²
Anzugsmoment	1,7 bis 1,8 Nm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	600 V
Nennstrom	55 A

Tabelle 2: 8TB4104.202N-10 - Technische Daten