

# 8TB4103.222A-10

## 1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8TB4103.222A-10	<b>Klemmen</b> Push-in-Klemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000	

Tabelle 1: 8TB4103.222A-10 - Bestelldaten

## 2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB4103.222A-10
<b>Allgemeines</b>	
Kurzbeschreibung	Push-in-Klemme, einreihig, für Servoverstärker 8EI0xxHxDxx.xxxx-1 / 8EI0x4HxSxx.xxxx-1, Anschluss X6 (Externer Bremswiderstand)
Zulassungen	
CE	Ja
UL	cULus E225616 Power Conversion Equipment
<b>Feldklemme</b>	
Anmerkung	Beschriftung 2: PE RB- RB+ Kodierung A: 000 einreihig
Anzahl der Pole	3
Art der Klemmung	Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung	A
Rastermaß	10,16 mm
Abisolierlänge	18 mm
<b>Anschlussquerschnitt</b>	
AWG-Leiter	AWG 20 bis 4
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,75 bis 10 mm <sup>2</sup>
eindrähtig	0,75 bis 16 mm <sup>2</sup>
feindrähtig	0,75 bis 16 mm <sup>2</sup>
mit Aderendhülse	0,75 bis 16 mm <sup>2</sup>
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Nennspannung	1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom	76 A (IEC) / 66 A (UL)
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
<b>Abmessungen</b>	
Breite	30,5 mm
Höhe	25,1 mm
Tiefe	44,5 mm
Gewicht	24 g

Tabelle 2: 8TB4103.222A-10 - Technische Daten