

# 8TB3103.222A-20

## 1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8TB3103.222A-20	<b>Klemmen</b> Push-in-Klemme 3-polig, einreihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000	

Tabelle 1: 8TB3103.222A-20 - Bestelldaten

## 2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB3103.222A-20
<b>Allgemeines</b>	
Kurzbeschreibung	Push-in-Klemme, einreihig, für Servoverstärker 8ElxXxxx.xxxx-1 / 8EI01xHxSxx.xxxx-1, Anschluss X6 (Bremswiderstand)
Zulassungen	
CE	Ja
UKCA	Ja
UL	cULus E225616 Power Conversion Equipment
<b>Feldklemme</b>	
Anmerkung	Beschriftung 3: PE RB- RB+ Codierung A: 000 einreihig Verriegelung: Click and Lock-System
Anzahl der Pole	3
Art der Klemmung	Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung	A
Rastermaß	7,62 mm
Abisolierlänge	15 mm
<b>Anschlussquerschnitt</b>	
AWG-Leiter	AWG 24 bis 8
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 4 mm <sup>2</sup>
eindrähtig	0,2 bis 10 mm <sup>2</sup>
feindrähtig	0,2 bis 6 mm <sup>2</sup>
mit Aderendhülse	0,25 bis 6 mm <sup>2</sup>
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Nennspannung	1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom	41 A (IEC) / 35 A (UL)
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
<b>Abmessungen</b>	
Breite	22,9 mm
Höhe	19,8 mm
Tiefe	38,5 mm
Gewicht	16 g

Tabelle 2: 8TB3103.222A-20 - Technische Daten