

# 8TB4104.202N-00

## 1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	<b>Klemmen</b>	
8TB4104.202N-00	Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: L1 L2 L3 PE, Codierung N: 1100	

Tabelle 1: 8TB4104.202N-00 - Bestelldaten

## 2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB4104.202N-00
<b>Feldklemme</b>	
Anmerkung	Beschriftung 2: L1 L2 L3 P3 Kodierung N: 1100 einreihig
Anzahl der Pole	4
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung	N
Rastermaß	10,16 mm
Abisolierlänge	12 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 20 bis 8
Aderenhülse mit Kunststoffkragen	0,5 bis 6 mm <sup>2</sup>
eindrätig	0,75 bis 6 mm <sup>2</sup>
feindrätig	0,75 bis 6 mm <sup>2</sup>
mit Aderenhülse	0,5 bis 6 mm <sup>2</sup>
Anzugsmoment	1,2 bis 1,5 Nm
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Nennspannung	1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom	41 A (IEC) / 50 A (UL)
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Abmessungen	
Breite	39,7 mm
Höhe	27,6 mm
Tiefe	39 mm
Gewicht	33,2 g

Tabelle 2: 8TB4104.202N-00 - Technische Daten