

Промышленные ПК

Конфигурации с наилучшим сочетанием цены и качества

Промышленные ПК от В & R разработаны в соответствии с требованиями наших клиентов, что означает **высокую производительность, эксплуатационную надежность и долговременную доступность.**

Заказчики из различных отраслей промышленности выбирают промышленные ПК от В&R, поскольку прекрасно понимают, что компьютеры, которые на первый взгляд кажутся дешевыми, в долгосрочной перспективе оказываются весьма дорогостоящими. С точки зрения **расходов на весь жизненный цикл** продукции, **ПК от В&R не имеют себе равных.**



Основные преимущества:

- » Прочные, надежные, долговечные
- » Процессоры Intel® Atom™, Intel® Core™
- » Решения под конкретные задачи заказчиков
- » Энергоэффективные
- » Готовы к использованию
- » Высокотехнологичные



APC510

- » APC510 / пассивное охлаждение
- » Intel® Atom™ Z530 1.6 ГГц 1-ядерн.
- » 2 Гб DDR2 RAM / 500 Гб SATA HDD 24/7
- » SDL/DVI, 1 x ETH, 4 x USB
- » 1 x RS232, 1 x RS232/422/485
- » Windows XP Embedded

APC910-01

- » APC910 1 PCI / пассивное охлаждение
- » Intel® Celeron® 827E 1.4 ГГц 1-ядерн.
- » 4 Гб DDR3 RAM / 500 Гб SATA HDD 24/7
- » SDL/DVI, DisplayPort
- » 2x ETH, 5x USB 3.0, 1x RS232
- » Windows 7 Ultimate 64-бит Multilanguage

APC910-02

- » APC910 1 PCI / пассивное охлаждение
- » Intel® Core™ i3 3217 1.6 ГГц 2-ядерн.
- » 4 Гб DDR3 RAM / 500 Гб SATA HDD 24/7
- » SDL/DVI, DisplayPort
- » 2x ETH, 5x USB 3.0, 1x RS232
- » Windows 7 Ultimate 64-бит Multilanguage

APC910-03

- » APC910 1 PCI / пассивное охлаждение
- » Intel® Core™ i7 3517 1.7 ГГц 2-ядерн.
- » 4 Гб DDR3 RAM / 500 Гб SATA HDD 24/7
- » SDL/DVI, DisplayPort
- » 2x ETH, 5x USB 3.0, 1x RS232
- » Windows 7 Ultimate 64-бит Multilanguage

APC910-04

- » APC910 2 PCI / активное охлаждение
- » Intel® Core™ i7 3615 2.3 ГГц 4-ядерн.
- » 8 Гб DDR3 RAM / 2 x 500 Гб SATA RAID 24/7
- » 1 x DVD±RW
- » SDL/DVI, DisplayPort / 2x ETH, 5x USB 3.0
- » 1x RS232, 1 x RS232/422/485
- » Встроенный ИБП
- » Windows 7 Ultimate 64-бит Multilanguage



Компактные панельные ПК

Конфигурации с наилучшим сочетанием цены и качества



Основные преимущества:

- » Прочные, надежные, долговечные
- » Емкостной LED экран
- » Защита лицевой панели по IP65
- » Процессор Intel® Atom™
- » Решения под конкретные задачи заказчика
- » Всесторонняя поддержка
- » Максимальная гибкость конфигурации

PP500-01

- » 7" WVGA TFT резистивный экран
- » пассивное охлаждение
- » Intel® Atom™ Z530 1.6 ГГц 1-ядерн.
- » 2 Гб DDR2 RAM
- » 4 Гб промышленная Compact Flash
- » 1 x RS232, 1 x ETH, 2 x USB
- » Windows XP Embedded

PP500-02

- » 12" SVGA TFT резистивный экран
- » пассивное охлаждение
- » Intel® Atom™ Z530 1.6 ГГц 1-ядерн.
- » 2 Гб DDR2 RAM
- » 4 Гб промышленная Compact Flash
- » 1 x RS232, 1 x ETH, 2 x USB
- » Windows XP Embedded

PP500-03

- » 15" XGA TFT резистивный экран
- » пассивное охлаждение
- » Intel® Atom™ Z530 1.6 ГГц 1-ядерн.
- » 2 Гб DDR2 RAM
- » 4 Гб промышленная Compact Flash
- » 1 x RS232, 1 x ETH, 2 x USB
- » Windows XP Embedded

ООО Б+Р Промышленная Автоматизация

119454, Москва, пр-т Вернадского, д.78,
корп. Д, стр. 6
Тел.: +7 495 657 9501
Факс: +7 495 657 9502
office.ru@br-automation.com

195112, Санкт-Петербург,
пл. Карла Фаберже, 8, оф. 713
Тел.: +7 812 363 0845
Факс: +7 812 363 0846
office.ru.stpetersburg@br-automation.com

620144, Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 55, оф. 508
Тел.: +7 343 351 1092
Факс: +7 343 351 1092
office.ru.ekaterinburg@br-automation.com

625002, Тюмень,
ул. Немцова, 22, оф. 215
Тел.: +7 345 267 9828
Факс: +7 345 267 9828
office.ru.tyumen@br-automation.com

www.br-automation.com/ru

