

3. AC410 Schnittstellenumsetzer

3.1 Allgemeines

Der Schnittstellenumsetzer AC410 setzt ein TTY-Signal in ein RS232-Signal bzw. ein RS232-Signal in ein TTY-Signal um. Um einfache PANELWARE Bedientableaus (z. B. P120 oder P121) anschließen zu können, wird aus der 24 V Versorgungsspannung eine 5 V Ausgangsspannung gebildet. Diese Spannung ist bis 0,5 A belastbar.

Die maximale Baudrate beträgt 19200 Baud.

3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
0AC410.9	Schnittstellenumsetzer TTY - RS232	

Tabelle 386: AC410 Bestelldaten