

Zubehör

Netzteil für P120 / P121 / P125 / P126

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
4A0027.00-000	Netzteil für Compact HMI P120/P121/P125/P126, 24 VDC, 7,5 W	

Technische Daten

Bezeichnung	Netzteil
RS232-Schnittstelle Ausführung Potentialtrennung	9poliger DSUB-Stecker NEIN
Schnittstelle zum Tableau Ausführung Anschluß Potentialtrennung	10polige Stiftwanne Verbindungskabel zum Tableau ist im Lieferumfang enthalten NEIN
Versorgung minimal nominal maximal	18 VDC 24 VDC 30 VDC
Leistungsaufnahme	max. 7,5 W
Anschluß	über 3polige Buchsenleiste
Umgebungstemperatur im Betrieb	0 bis 50 °C
Lagerungstemperatur	-20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen Breite Höhe Tiefe	114 mm 85,5 mm 31 mm