

# Feldkonfektionierte Stecker - I/O-Versorgung

## 1 Bestelldaten

Kurzbeschreibung, Bestellnummer	
X67 Stecker M8, 4-pol., Piercinganschluss X67AC0P00	X67 Kupplung M8, 4-pol., Piercinganschluss X67AC0P20
	

Tabelle 1: X67AC0P00, X67AC0P20 - Bestelldaten

## 2 Technische Daten

Produktbezeichnung	X67AC0P00	X67AC0P20
<b>Allgemeines</b>		
Anschluss	M8 Stecker	M8 Buchse
Codierung		-
Klemmung	Piercinganschluss	
Kurzbeschreibung	X67 Stecker M8, 4-polig, Piercinganschluss	X67 Buchse M8, 4-polig, Piercinganschluss
Polzahl	4-polig	
Schirmung	-	

Tabelle 2: X67AC0P00, X67AC0P20 - Technische Daten

## 3 Kabelanforderungen

Produktbezeichnung	X67AC0P00	X67AC0P20
Kabelaußendurchmesser	3 - 5 mm	3 - 5 mm
Kontakt	CuSn	CuSn
Kontaktoberfläche	Ni/Au	Ni/Au
Anschlussquerschnitt flexibel	0,14 - 0,38 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 22	0,14 - 0,38 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 22