

# Feldkonfektionierte Stecker - Profibus DP / X2X Link

## 1 Bestelldaten

Kurzbeschreibung, Bestellnummer			
X67 Stecker M12, 5-pol., B-codiert, geschirmt		X67 Kupplung M12, 5-pol., B-codiert, geschirmt	
Federzuganschluss	Schraubanschluss	Federzuganschluss	Schraubanschluss
X67AC0X01	X67AC2X01	X67AC0X21	X67AC2X21
			

Tabelle 1: X67AC0X01, X67AC2X01, X67AC0X21, X67AC2X21 - Bestelldaten

## 2 Technische Daten

Produktbezeichnung	X67AC0X01	X67AC2X01	X67AC0X21	X67AC2X21
<b>Allgemeines</b>				
Anschluss	M12 Stecker		M12 Buchse	
Codierung	B-codiert			
Klemmung	Federzugklemme	Schraubklemme	Federzugklemme	Schraubklemme
Kurzbeschreibung	X67 Stecker M12, 5-polig, B-codiert, geschirmt, Federzuganschluss	X67 Stecker M12, 5-polig, B-codiert, geschirmt, Schraubanschluss	X67 Buchse M12, 5-polig, B-codiert, geschirmt, Federzuganschluss	X67 Buchse M12, 5-polig, B-codiert, geschirmt, Schraubanschluss
Polzahl	5-polig			
Schirmung	Ja			

Tabelle 2: X67AC0X01, X67AC2X01, X67AC0X21, X67AC2X21 - Technische Daten

## 3 Kabelanforderungen

Produktbezeichnung	X67AC0X01	X67AC2X01	X67AC0X21	X67AC2X21
Kabelaußendurchmesser	4 - 8 mm	4 - 8 mm	4 - 8 mm	4 - 8 mm
Kontakt	CuSn	CuZn	CuSn	CuZn
Kontaktoberfläche	Ni/Au	Au	Ni/Au	Au
Anschlussquerschnitt flexibel	0,14 - 0,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 20	0,25 - 0,75 mm <sup>2</sup> AWG 24 - 18	0,14 - 0,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 20	0,25 - 0,75 mm <sup>2</sup> AWG 24 - 18