

8TB2104.2010-00

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Klemmen	
8TB2104.2010-00	Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert	

Tabelle 1: 8TB2104.2010-00 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB2104.2010-00
Feldklemme	
Anmerkung	Beschriftung 1: durchnummeriert Kodierung 0: keine einreihig
Anzahl der Pole	4
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung	0
Rastermaß	5,08 mm
Abisolierlänge	10 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 30 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 2,5 mm ²
eindrätig	0,2 bis 2,5 mm ²
feindrätig	0,2 bis 1,5 mm ²
mit Aderendhülse	0,25 bis 2,5 mm ²
Anzugsmoment	0,5 bis 0,6 Nm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	250 V (IEC) / 300 V (UL)
Nennstrom	12 A (IEC) / 15 A (UL)
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	20 mm
Höhe	15 mm
Tiefe	27,2 mm
Gewicht	11,5 g

Tabelle 2: 8TB2104.2010-00 - Technische Daten