

8TB3104.201M-11

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Klemmen	
8TB3104.201M-11	Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß; 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung M: 1011	

Tabelle 1: 8TB3104.201M-11 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB3104.201M-11
Feldklemme	
Anmerkung	Beschriftung 1: durchnummeriert Kodierung M: 1011 einreihig
Anzahl der Pole	4
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung	M
Rastermaß	7,62 mm
Abisolierlänge	10 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 24 bis 8
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 4 mm ²
eindräftig	0,2 bis 6 mm ²
feindräftig	0,2 bis 4 mm ²
mit Aderendhülse	0,25 bis 6 mm ²
Anzugsmoment	0,7 bis 0,8 Nm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom	41 A (IEC/UL)
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	30,4 mm
Höhe	19,7 mm
Tiefe	35,3 mm
Gewicht	3,3 g

Tabelle 2: 8TB3104.201M-11 - Technische Daten