

8TB3104.204G-11

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Klemmen	
8TB3104.204G-11	Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110	

Tabelle 1: 8TB3104.204G-11 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB3104.204G-11	
Feldklemme		
Anmerkung	Beschriftung 4: PE W V U Codierung G: 0110 einreihig	
Anzahl der Pole	4	
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)	
Codierung	G	
Rastermaß	7,62 mm	
Abisolierlänge	10 mm	
Anschlussquerschnitt		
AWG-Leiter	AWG 24 bis 8	
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 4 mm ²	
eindrähtig	0,2 bis 6 mm ²	
feindrähtig	0,2 bis 4 mm ²	
mit Aderendhülse	0,25 bis 6 mm ²	
Anzugsmoment	0,7 bis 0,8 Nm	
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	1000 V (IEC) / 600 V (UL)	
Nennstrom	41 A (IEC/UL)	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	30,4 mm	
Höhe	19,7 mm	
Tiefe	35,3 mm	
Gewicht	3,3 g	

Tabelle 2: 8TB3104.204G-11 - Technische Daten