

8TB4103.203C-10

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Klemmen	
8TB4103.203C-10	Schraubklemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 3: +DC -DC PE, Codierung C: 010	

Tabelle 1: 8TB4103.203C-10 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Produktbezeichnung	8TB4103.203C-10
Feldklemme	
Anmerkung	Beschriftung 3: +DC -DC PE Kodierung C: 010 Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole	3
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung	C
Kontaktabstand	10,16 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 20 bis 6
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,5 bis 10 mm ²
eindrätig	0,75 bis 16 mm ²
feindrätig	0,75 bis 6 mm ²
mit Aderendhülse	0,5 bis 16 mm ²
Anzugsmoment	1,7 bis 1,8 Nm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	600 V
Nennstrom	55 A

Tabelle 2: 8TB4103.203C-10 - Technische Daten