

8TB4104.204G-00

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Klemmen	
8TB4104.204G-00	Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110	

Tabelle 1: 8TB4104.204G-00 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB4104.204G-00
Feldklemme	
Anmerkung	Beschriftung 4: PE W V U Kodierung G: 0110 einreihig
Anzahl der Pole	4
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung	G
Rastermaß	10,16 mm
Abisolierlänge	12 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 20 bis 8
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,5 bis 6 mm ²
eindrähtig	0,75 bis 6 mm ²
feindrähtig	0,75 bis 6 mm ²
mit Aderendhülse	0,5 bis 6 mm ²
Anzugsmoment	1,2 bis 1,5 Nm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom	41 A (IEC) / 50 A (UL)
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	39,7 mm
Höhe	27,6 mm
Tiefe	39 mm
Gewicht	33,2 g

Tabelle 2: 8TB4104.204G-00 - Technische Daten