

8TB4104.206D-10

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8TB4104.206D-10	Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 6: L1' L2' L3' PE, Codierung D: 0011	

Tabelle 1: 8TB4104.206D-10 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB4104.206D-10
Feldklemme	
Anmerkung	Beschriftung 6: L1' L2' L3' PE Kodierung D: 0011 einreihig
Anzahl der Pole	4
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung	D
Rastermaß	10,16 mm
Abisolierlänge	12 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 20 bis 6
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,5 bis 10 mm ²
eindrätig	0,75 bis 16 mm ²
feindrätig	0,75 bis 6 mm ²
mit Aderendhülse	0,5 bis 16 mm ²
Anzugsmoment	1,7 bis 1,8 Nm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom	76 A (IEC) / 55 A (UL)
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	40,5 mm
Höhe	27,8 mm
Tiefe	41,5 mm
Gewicht	13,5 g

Tabelle 2: 8TB4104.206D-10 - Technische Daten