

# 8PR001.00-1

## 1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	<b>Zubehör</b>	
8PR001.00-1	Resolverstecker 12pol. Intercontec-Buchse, Crimpbereich 12x 0,06-1,0 mm <sup>2</sup> , für Kabel 5,5-10,5 mm, IP67	

Tabelle 1: 8PR001.00-1 - Bestelldaten

## 2 Technische Daten

Produktbezeichnung	8PR001.00-1
<b>Allgemeines</b>	
Isolierkörper	PA 6.6 / PBT, UL94/V0 gelistet
Kontakte	12 Signalkontakte
Schutzleiter-Gehäuseanbindung	nach VDE 0627
Zertifizierungen UL/CSA	Ja
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Überspannungskategorie	3
Signalkontakte	
Durchgangswiderstand	<5 mΩ
Nennspannung	160 V
Nennstrom	9 A
Prüfspannung (L - L)	2500 V
<b>Einsatzbedingungen</b>	
Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1	3
Schutzart nach EN 60529	gesteckt IP67
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Temperatur Betrieb	-20 bis 130°C
Meereshöhe Betrieb	bis 2000 m
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Gehäuse Material	Zinkdruckguss / Messing, vernickelt
Crimpbereich	12x 0,06 - 1 mm <sup>2</sup>
Dichtung	FPM / HNBR
Steckergröße	Größe 1
Steckzyklen	>50
Kabelklemmbereich	5,5 bis 10,5 mm
<b>Herstellerinformation</b>	
Hersteller	INTERCONTEC (www.intercontec.biz)
Herstellerbezeichnung	ASTA 021 FR 11 10 0035 000

Tabelle 2: 8PR001.00-1 - Technische Daten