

8PR001.00-1

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
8PR001.00-1	Resolverstecker Intercontec 12-polig female, Crimpbereich 12x 0,06-1,0 mm ² , für Kabel 5,5-10,5 mm, IP67	

Tabelle 1: 8PR001.00-1 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	8PR001.00-1
Allgemeines	
Isolierkörper	PA 6.6 / PBT, UL94/V0 gelistet
Kontakte	12 Signalkontakte
Schutzleiter-Gehäuseanbindung	nach VDE 0627
Elektrische Eigenschaften	
Überspannungskategorie	3
Signalkontakte	
Durchgangswiderstand	<5 mΩ
Nennspannung	160 V
Nennstrom	9 A
Prüfspannung (L - L)	2500 V
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1	3
Schutzart nach EN 60529	gesteckt IP67
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	-20 bis 130°C
Meereshöhe	
Betrieb	bis 2000 m
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	Zinkdruckguss / Messing, vernickelt
Crimpbereich	12x 0,06 - 1 mm ²
Dichtung	FPM / HNBR
Steckergröße	Größe 1
Steckzyklen	>50
Kabelklemmbereich	5,5 bis 10,5 mm
Herstellerinformation	
Hersteller	INTERCONTEC (www.intercontec.biz)
Herstellerbezeichnung	ASTA 021 FR 11 10 0035 000

Tabelle 2: 8PR001.00-1 - Technische Daten