

XEPIMA100

Steckerset SMARTMOLD IO (100 I/O's) SRK.

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Feldklemmen
XEPIMA100	Steckerset SMARTMOLD IO (100 I/O's)

Tabelle 1: XEPIMA100 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	XEPIMA100
Kurzbeschreibung	
Zubehör	1x 6 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1106.9000 1x 7 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1107.9000 2x 8 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1108.9000 1x 10 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1110.9000 5x 12 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1112.9000 4x 14 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1114.9000
Allgemeines	
Zulassungen	
CE	Ja
Feldklemme	
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Rastermaß	3,5 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	28 bis 16
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 0,5 mm ²
mit Aderendhülse	0,25 bis 1,5 mm ²
flexibel	0,14 bis 1,5 mm ²
starr	0,14 bis 1,5 mm ²
Anzugsmoment	0,22 bis 0,25 Nm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	160 V
Nennstrom	8 A

Tabelle 2: XEPIMA100 - Technische Daten