


Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
ber 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
ber 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
ber 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
ber 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

								Maßstab / scale		Oberfl. Behandlung / surface treatment	
								Werkstoff, Halbzeug / material, half-finished items			
-	-	-	-		Datum / Date	Name					
-	-	-	-	Bearbeiter designer	26.09.2005	RAM					
-	-	-	-	Geprüft approved	-	-					
-	-	-	-		-	-					
-	-	-	-								
-	-	-	-			Bernecker & Rainer A - 5142 Eggelsberg		Benennung / designation 5AC800.EXT3-00 Abmessungen / Dimensions			
-	-	-	-								
-	-	-	-								
-	-	-	-			Materialnummer - Revision / material number - revision		Blatt / sheet			
-	-	-	-					Bl. /sh.			
Rev.	Aenderung / changes	Datum / Date	Name	Urspr.	-	Werkstueckkante / edge of workpieces DIN ISO 13715 (DIN 6784)				Format: A3	