

8TB2108.2010-00

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Klemmen	
8TB2108.2010-00	Schraubklemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert	

Tabelle 1: 8TB2108.2010-00 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB2108.2010-00	
Feldklemme		
Anmerkung	Beschriftung 1: durchnummeriert Kodierung 0: keine einreihig	
Anzahl der Pole	8	
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)	
Codierung	0	
Rastermaß	5,08 mm	
Abisolierlänge	10 mm	
Anschlussquerschnitt		
AWG-Leiter	AWG 30 bis 12	
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 2,5 mm ²	
eindrätig	0,2 bis 2,5 mm ²	
feindrätig	0,2 bis 1,5 mm ²	
mit Aderendhülse	0,25 bis 2,5 mm ²	
Anzugsmoment	0,5 bis 0,6 Nm	
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	250 V (IEC) / 300 V (UL)	
Nennstrom	12 A (IEC) / 15 A (UL)	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	40,6 mm	
Höhe	15 mm	
Tiefe	27,2 mm	
Gewicht	23,9 g	

Tabelle 2: 8TB2108.2010-00 - Technische Daten