

## 17.5 TB162

### 17.5.1 Allgemeines

Das Modul NC154 ist mit drei 12poligen Stiftleisten ausgestattet. Für die Kontaktierung wird die Feldklemme TB162 verwendet. Die Entriegelung der Feldklemmen erfolgt durch Auswurfhebel am Modul.

### 17.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
3TB162.9	2005 Feldklemme, 12pol., Schraubklemme	

Tabelle 394: TB162 Bestelldaten

### 17.5.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	TB162
Anzahl der Pole	12
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Kontaktabstand	5,08 mm
Kontaktübergangswiderstand	6 mΩ
Nennspannung	250 V
Strombelastung	max. 12 A / Kontakt
Anschlussquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 26 - 12)
Kabelart	nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Entriegelung	mechanisch
Zugentlastung	mittels Kabelbinder am Modul

Tabelle 395: TB162 Technische Daten