

6ACCRPP1.0000-000

Montagesatz für Power Panel T/C-Series

Dieser Montagesatz enthält folgende Ersatzteile:

- 6 Halteklammern
- 1x 2-polige Federzugklemme
- 1x 2-polige Schraubklemme

Dieser Montagesatz ist geeignet für folgende Power Panel:

- Power Panel C30
- Power Panel C70
- Power Panel T30

1 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Sonstiges	
6ACCRPP1.0000-000	Montagesatz für Varianten der Power Panel T/C-Series: 6x Halteklammer (orange), 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.	

Tabelle 1: 6ACCRPP1.0000-000 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	6ACCRPP1.0000-000
Kurzbeschreibung	
Zubehör	Montagesatz für Power Panel T/C-Series: 6 Halteklammern (orange), 1x 2-polige Federzugklemme (0TB6102.2110-01), 1x 2-polige Schraubklemme (0TB6102.2010-01).
Allgemeines	
Anmerkung	Passend für Power Panel T30, C30 und C70.
Zulassungen	
CE	Ja

Tabelle 2: 6ACCRPP1.0000-000 - Technische Daten

3 Feldklemmen im Lieferumfang

Eine der mitgelieferten 2-poligen Feldklemmen kann als Spannungsversorgungsklemme für Power Panel T/C-Series verwendet werden. Diese Feldklemmen können auch einzeln bezogen werden.

3.1 Bestelldaten


	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Feldklemmen
OTB6102.2010-01	Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm ²
OTB6102.2110-01	Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm ²

Tabelle 3: OTB6102.2010-01, OTB6102.2110-01 - Bestelldaten

3.2 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z. B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Bestellnummer	OTB6102.2010-01	OTB6102.2110-01
Feldklemme		
Anzahl der Pole	2 (female)	
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	Ausführung als Federzugklemme
Kabelart	nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß	3,81 mm	
Anschlussquerschnitt		
AWG-Leiter	28 bis 16	
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 0,5 mm ²	
mit Aderendhülse	0,25 bis 1,5 mm ²	
flexibel	0,14 bis 1,5 mm ²	
starr	0,14 bis 1,5 mm ²	
Anzugsmoment	0,22 bis 0,25 Nm	-
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung	300 V	
Nennstrom ¹⁾	8 A	

Tabelle 4: OTB6102.2010-01, OTB6102.2110-01 - Technische Daten

1) Die jeweiligen Grenzwerte der Power Panels sind zu berücksichtigen!