

8TB2104.2210-00

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8TB2104.2210-00	Klemmen Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert	

Tabelle 1: 8TB2104.2210-00 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB2104.2210-00
Allgemeines	
Kurzbeschreibung	Push-in-Klemme, einreihig, für Servoverstärker 8EIXXXXXXXXXX.XXXX-1, Anschluss X8 (Trigger)
Zulassungen	
CE	Ja
UKCA	Ja
UL	cULus E225616 Power Conversion Equipment
Feldklemme	
Anmerkung	Beschriftung 1: 4 3 2 1 Kodierung 0: keine einreihig
Anzahl der Pole	4
Art der Klemmung	Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung	0
Rastermaß	5,08 mm
Abisolierlänge	10 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 1,5 mm ²
eindrätig	0,2 bis 2,5 mm ²
feindrätig	0,2 bis 2,5 mm ²
mit Aderendhülse	0,25 bis 2,5 mm ²
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	320 V (IEC) / 300 V (UL)
Nennstrom	12 A (IEC) / 10 A (UL)
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	26 mm
Höhe	15 mm
Tiefe	25,6 mm
Gewicht	7 g

Tabelle 2: 8TB2104.2210-00 - Technische Daten