# 8TB2204.2210-50

## 1 Bestelldaten

| Bestellnummer | Kurzbeschreibung | Abbildung |
|---|---|---|
| | **Klemmen** | |
| 8TB2204.2210-50 | Push-in-Klemme 4-polig, gelb, zweireihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: 4 3 2 1 |  |

Tabelle 1: 8TB2204.2210-50 - Bestelldaten

## 2 Technische Daten

| Bestellnummer | 8TB2204.2210-50 |
|---|---|
| **Allgemeines** | |
| Kurzbeschreibung | Push-in-Klemme, zweireihig, für Servoverstärker 8EIxxxxxx1x.xxxx-1, Anschluss X7 (Enable) |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL | cULus E225616<br>Power Conversion Equipment |
| **Feldklemme** | |
| Anmerkung | Beschriftung 1: 4 3 2 1<br>Kodierung 0: keine<br>zweireihig<br>gelb |
| Anzahl der Pole | 4 |
| Art der Klemmung | Push-in-Federkraftanschluss |
| Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
| Codierung | 0 |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | AWG 26 bis 12 |
| Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 1,5 mm² |
| eindrähtig | 0,2 bis 2,5 mm² |
| feindrähtig | 0,2 bis 2,5 mm² |
| mit Aderendhülse | 0,25 bis 2,5 mm² |
| **Elektrische Eigenschaften** | |
| Nennspannung | 320 V (IEC) / 300 V (UL) |
| Nennstrom | 12 A (IEC) / 10 A (UL) |
| **Mechanische Eigenschaften** | |
| Abmessungen | |
| Breite | 25,5 mm |
| Höhe | 22,1 mm |
| Tiefe | 25,7 mm |
| Gewicht | 9 g |

Tabelle 2: 8TB2204.2210-50 - Technische Daten