0TB710.9x 10-polige Feldklemme

1 Allgemeines

Die einreihige 10-polige Feldklemme 0TB710 wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet. Die Trennung wird durch 2 Auswurfhebel an der Feldklemme erleichtert.

2 Bestelldaten

0TB710.90

0TB710.91

0TB710.92

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Feldklemmen
0TB710.90	Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
0TB710.91	Zubehör Feldklemme, 10-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
0TB710.92	Zubehör Feldklemme, 10-polig, Push-in-Klemme 1,5 mm²

Tabelle 1: 0TB710.9x - Bestelldaten

3 Technische Daten

Bestellnummer	0TB710.90	0TB710.91	0TB710.92
Allgemeines			
Zulassungen			
CE	Ja		-
UL	-	cULus E115267 Industrial Control Equipment	-
Feldklemme			
Anmerkung	Mechanische Entriegelungshilfe Nenndaten nach UL		
Anzahl der Pole	10		
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	Ausführung als Federzugklemme	Ausführung als Push-in-Klemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)		
Rastermaß	3,5 mm		
Anschlussquerschnitt			
AWG-Leiter	AWG 26 bis 14		AWG 26 bis 16
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,20 bis 1,00 mm²		0,25 bis 1,00 mm²
eindrähtig	0,20 bis 1,50 mm²		0,14 bis 1,50 mm²
feindrähtig	0,20 bis 1,50 mm²		0,14 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse	0,20 bis 1,50 mm²		0,25 bis 1,00 mm²
Elektrische Eigenschaften			
Nennspannung	300 V		
Nennstrom [1)]	10 A / Kontakt		
Durchgangswiderstand	≤4,2 mΩ		≤5 mΩ

Tabelle 2: 0TB710.9x - Technische Daten

1) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O-Module sind zu berücksichtigen!