





Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der B&R Industrial Automation GmbH, B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Austria



1:2



1:2

Einbauausschnitt: 257,5 ±1 X 176 ±1									
Tolerierung ISO 8015					Kanten ISO 13715		Masse	- kg	
Allgemeintoleranzen							Massstab	1:1	
<input checked="" type="checkbox"/> DIN ISO 2768 mK					<input type="checkbox"/> DIN 16742 - TG 6				
<input type="checkbox"/> DIN ISO 3302-01					<input type="checkbox"/> DIN EN 12020-2				
			Erstellt	03.05.2019	HUO	Oberflächenbehandlung			
			Geprüft			*****			
			letzter Prüfer			Werkstoff, Halbzeug			
				Datum	Name	*****			