


| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---------------------------|------------|--|
| | | | | Oberflächen DIN ISO 1302 | | Allgemeintoleranz ISO 2768 mittel | |  | | Maßstab 1:1 | | Oberfl. Behandlung xxx | | |
| . | | | | | | | | | | Werkstoff, Halbzeug xxx | | | | |
| . | | | | . | | Datum | | Name | | Benennung | | | | |
| . | | | | . | | Bearb. 31-Aug-04 | | RRO | | 7EC021.60-1 | | | | |
| . | | | | . | | Gepr. | | . | | | | | | |
| . | | | | . | | Norm | | . | | | | | | |
| . | | | | . | | | | | | Materialnummer - Revision 7EC021_60-1 | | | | |
| . | | | | . | | | | | | | | | | |
| . | | | | . | | | | | | | | | | |
| . | | | | . | | | | | | | | | | |
| . | | | | . | | | | | | Blatt 1 | | | | |
| . | | | | . | | | | | | | | | | |
| . | | | | . | | | | | | 1 Bl. | | | | |
| . | | | | . | | | | | | | | | | |
| Rev. | | Änderung | | Datum | | Name | | Urspr. . | | Werkstückkante DIN 6784 | | | Format: A3 | |