8TB4104.202L-10

1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Klemmen	
8TB4104.202L-10	Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1, Codierung L: 1010	

Tabelle 1: 8TB4104.202L-10 - Bestelldaten

2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB4104.202L-10
Feldklemme	
Anmerkung	Beschriftung 2: L1 L2 L3 PE Kodierung L: 1010 einreihig
Anzahl der Pole	4
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung	L
Rastermaß	10,16 mm
Abisolierlänge	12 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 20 bis 6
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,5 bis 10 mm²
eindrähtig	0,75 bis 16 mm²
feindrähtig	0,75 bis 6 mm²
mit Aderendhülse	0,5 bis 16 mm²
Anzugsmoment	1,7 bis 1,8 Nm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom	76 A (IEC) / 55 A (UL)
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	40,5 mm
Höhe	27,8 mm
Tiefe	41,5 mm
Gewicht	34,9 g

Tabelle 2: 8TB4104.202L-10 - Technische Daten