

Power Panel 500

Einbaukompatibilitätsübersicht zu bestehenden Geräten

Diagonale	PP500	Bild	PP100/200	PP300/400	AP900	PPC700	PPC800	Außenabmessungen	Einbauausschnitt	Anmerkung
5,7"	5PP520.0573-00		4PP120.0571-01	4PP320.0571-01	-	-	-	✓	✓	
	5PP520.0573-01		4PP120.0571-21	4PP320.0571-35	-	-	-	✓	✓	
			4PP220.0571-45	5PP320.0571-29	-	-	-	✓	✓	
			4PP220.0571-65	5PP320.0571-39	-	-	-	✓	✓	
			4PP220.0571-85	5PP320.0573-3B	-	-	-	✓	✓	
			4PP220.0571-A5	4PP420.0571-45	-	-	-	✓	✓	
			5PP120.0571-27	4PP420.0571-65	-	-	-	✓	✓	
			-	4PP420.0571-75	-	-	-	✓	✓	
			-	4PP420.0571-85	-	-	-	✓	✓	
			-	4PP420.0571-A5	-	-	-	✓	✓	
			-	4PP420.0571-B5	-	-	-	✓	✓	
			-	4PP420.0573-75	-	-	-	✓	✓	
	5PP551.0573-00		4PP151.0571-01	4PP351.0571-01	-	-	-	✓	✗	bestehender Einbauausschnitt ist um 5,2 mm nach unten zu vergrößern
			4PP151.0571-21	4PP351.0571-35	-	-	-	✓	✗	
			4PP251.0571-45	4PP451.0571-45	-	-	-	✓	✗	
			4PP251.0571-65	4PP451.0571-65	-	-	-	✓	✗	
			4PP251.0571-85	4PP451.0571-75	-	-	-	✓	✗	
			4PP251.0571-A5	4PP451.0571-85	-	-	-	✓	✗	
			-	4PP451.0571-B5	-	-	-	✓	✗	
	5PP552.0573-00		4PP152.0571-01	4PP352.0571-35	-	-	-	✓	✓	
			4PP152.0571-21	4PP452.0571-45	-	-	-	✓	✓	
			4PP252.0571-45	4PP452.0571-65	-	-	-	✓	✓	
			4PP252.0571-65	4PP452.0571-75	-	-	-	✓	✓	
			4PP252.0571-85	4PP452.0571-B5	-	-	-	✓	✓	
			4PP252.0571-A5	-	-	-	-	✓	✓	
7"	5PP520.0702-00		-	-	-	-	-	✓	✓	
			-	-	-	-	-	✓	✓	
			-	-	-	-	-	✓	✓	
10,4"	5PP520.1043-00		4PP120.1043-31	5PP320.1043-39	5AP920.1043-01	5PC720.1043-00	-	✓	✓	
	5PP580.1043-00		4PP180.1043-31	4PP320.1043-31	5AP980.1043-01	5PC720.1043-01	-	✓	✓	
			4PP220.1043-75	4PP420.1043-75	-	-	-	✓	✓	
			4PP220.1043-B5	4PP420.1043-B5	-	-	-	✓	✓	
			4PP280.1043-B5	4PP480.1043-75	-	-	-	✓	✓	
			5PP120.1043-37	-	-	-	-	✓	✓	
			5PP120.1043-37A	-	-	-	-	✓	✓	

Power Panel 500

Einbaukompatibilitätsübersicht zu bestehenden Geräten

Diagonale	PP500	Bild	PP100/200	PP300/400	AP900	PPC700	PPC800	Außenabmessungen	Einbauausschnitt	Anmerkung
10,4"	5PP581.1043-00		4PP151.1043-31	4PP381.1043-31	5AP951.1043-01	5PC781.1043-00	-	✓	✗	bestehender Einbauausschnitt ist um 5 mm nach unten zu vergrößern
			4PP181.1043-31	4PP451.1043-75	5AP981.1043-01	-	-	✓	✗	
			4PP251.1043-75	4PP451.1043-B5	-	-	-	✓	✗	
			4PP251.1043-B5	4PP481.1043-75	-	-	-	✓	✗	
			4PP281.1043-75	4PP481.1043-B5	-	-	-	✓	✗	
			4PP281.1043-B5	-	-	-	-	✓	✗	
	5PP582.1043-00		4PP152.1043-31	4PP452.1043-75	5AP952.1043-01	5PC782.1043-00	-	✓	✗	bestehender Einbauausschnitt ist um 4,5 mm nach unten zu vergrößern
			4PP182.1043-31	4PP482.1043-75	5AP982.1043-01	-	-	✓	✗	
			4PP252.1043-75	-	-	-	-	✓	✗	
			4PP252.1043-B5	-	-	-	-	✓	✗	
			4PP282.1043-75	-	-	-	-	✓	✗	
			4PP282.1043-B5	-	-	-	-	✓	✗	
12,1"	5PP520.1214-00		5PP120.1214-37	5PP320.1214-39	5AP920.1214-01	5PC720.1214-00	-	✓	✗	Einbaukompatibel, aber mögliches Dichtheitsproblem
			5PP120.1214-37A	-	-	5PC720.1214-01	-	✓	✗	
15"	5PP520.1505-00		4PP120.1505-31	5PP320.1505-39	5AP920.1505-01	5PC720.1505-00	5PC820.1505-00	✓	✓	
	5PP580.1505-00		4PP180.1505-31	4PP320.1505-31	5AP980.1505-01	5PC720.1505-01	-	✓	✓	
			4PP220.1505-75	4PP420.1505-75	-	5PC720.1505-02	-	✓	✓	
			4PP220.1505-B5	4PP420.1505-B5	-	-	-	✓	✓	
			4PP280.1505-75	4PP480.1505-75	-	-	-	✓	✓	
			4PP280.1505-B5	4PP480.1505-B5	-	-	-	✓	✓	
			5PP120.1505-37	-	-	-	-	✓	✓	
			5PP120.1505-37A	-	-	-	-	✓	✓	
	5PP581.1505-00		4PP151.1505-31	4PP481.1505-75	5AP951.1505-01	5PC781.1505-00	-	✓	✓	
			4PP181.1505-31	-	5AP981.1505-01	-	-	✓	✓	
			4PP251.1505-75	-	-	-	-	✓	✓	
			4PP251.1505-B5	-	-	-	-	✓	✓	
			4PP281.1505-75	-	-	-	-	✓	✓	
			4PP281.1505-B5	-	-	-	-	✓	✓	


Detailinformationen siehe nachfolgende Seiten



Power Panel 500

Einbaukompatibilität zu bestehenden Geräten

5,7 inch Geräte Übersicht 1/3



	Gerät	Foto	Außenabmessungen		Einbauausschnitt		Überdeckungen			
			A	B	C	D	X1	X2	Y1	Y2
PP100/200	4PP120.0571-01		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP120.0571-21		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP220.0571-45		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP220.0571-65		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP220.0571-85		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP220.0571-A5		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	5PP120.0571-27		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
PP300/400	4PP320.0571-01		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP320.0571-35		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	5PP320.0571-29		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	5PP320.0571-39		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	5PP320.0573-3B		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP420.0571-45		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP420.0571-65		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP420.0571-75		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP420.0571-85		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP420.0571-A5		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP420.0571-B5		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP420.0573-75		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
PP500	5PP520.0573-00		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5
	5PP520.0573-01		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5

Alle Angaben in mm


Kompatibilität zu bestehenden Geräten

	PP100/200	PP300/400
Außenabmessungen	✓	✓
Einbauausschnitt	✓	✓
Überdeckungen	✓	✓

Power Panel 500

Einbaukompatibilität zu bestehenden Geräten

5,7 inch Geräte Übersicht 2/3



Gerät	Foto	Außenabmessungen		Einbauausschnitt		Überdeckungen			
		A	B	C	D	X1	X2	Y1	Y2
PP100/200	4PP151.0571-01	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
	4PP151.0571-21	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
	4PP251.0571-45	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
	4PP251.0571-65	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
	4PP251.0571-85	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
	4PP251.0571-A5	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
PP300/400	4PP351.0571-01	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
	4PP351.0571-35	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
	4PP451.0571-45	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
	4PP451.0571-65	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
	4PP451.0571-75	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
	4PP451.0571-85	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
	4PP451.0571-B5	212	245	199	226,8	6,5	6,5	11,7	6,5
PP500	5PP551.0573-00	212	245	199	232	6,5	6,5	6,5	6,5

Alle Angaben in mm

Kompatibilität zu bestehenden Geräten


	PP100/200	PP300/400
Außenabmessungen	✓	✓
Einbauausschnitt	✗	✗
Überdeckungen	✗	✗

Wird ein PP500 Gerät als Ersatz für ein oben gelistetes PP100/200 bzw. PP300/400 Gerät eingesetzt, so muss der bestehende Einbauausschnitt um 5,2 mm auf der unteren Einbaukante (Y1) vergrößert werden.

Power Panel 500

Einbaukompatibilität zu bestehenden Geräten

5,7 inch Geräte Übersicht 3/3



	Gerät	Foto	Außenabmessungen		Einbauausschnitt		Überdeckungen			
			A	B	C	D	X1	X2	Y1	Y2
PP100/200	4PP152.0571-01		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP152.0571-21		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP252.0571-45		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP252.0571-65		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP252.0571-85		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP252.0571-A5		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5
PP300/400	4PP352.0571-35		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP452.0571-45		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP452.0571-65		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP452.0571-75		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5
	4PP452.0571-B5		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5
PP500	5PP552.0573-00		302	187	289	174	6,5	6,5	6,5	6,5

Alle Angaben in mm


Kompatibilität zu bestehenden Geräten

	PP100/200	PP300/400
Außenabmessungen	✓	✓
Einbauausschnitt	✓	✓
Überdeckungen	✓	✓

Power Panel 500

Einbaukompatibilität zu bestehenden Geräten

7 inch Geräte Übersicht 1/1




	Gerät	Foto	Außenabmessungen		Einbauausschnitt		Überdeckungen			
			A	B	C	D	X1	X2	Y1	Y2
PP500	5PP520.0702-00		212	156	199	143	6,5	6,5	6,5	6,5

Alle Angaben in mm

Power Panel 500

Einbaukompatibilitäten zu bestehenden Geräten

10,4 inch Geräte Übersicht 1/3



	Gerät	Foto	Außenabmessungen		Einbauausschnitt		Überdeckungen			
			A	B	C	D	X1	X2	Y1	Y2
PP100/200	4PP120.1043-31		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	4PP180.1043-31		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	4PP220.1043-75		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	4PP220.1043-B5		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	4PP280.1043-B5		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	5PP120.1043-37		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	5PP120.1043-37A		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
PP300/400	5PP320.1043-39		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	4PP320.1043-31		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	4PP420.1043-75		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	4PP420.1043-B5		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	4PP480.1043-75		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
AP900	5AP920.1043-01		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	5AP980.1043-01		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
PPC700	5PC720.1043-00		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	5PC720.1043-01		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
			323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
PP500	5PP520.1043-00		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5
	5PP580.1043-00		323	260	303	243	10	10	8,5	8,5

Alle Angaben in mm


Kompatibilität zu bestehenden Geräten

	PP100/200	PP300/400	AP900	PPC700
Außenabmessungen	✓	✓	✓	✓
Einbauausschnitt	✓	✓	✓	✓
Überdeckungen	✓	✓	✓	✓

Power Panel 500

Einbaukompatibilitäten zu bestehenden Geräten

10,4 inch Geräte Übersicht 2/3



Gerät	Foto	Außenabmessungen		Einbauausschnitt		Überdeckungen			
		A	B	C	D	X1	X2	Y1	Y2
PP100/200	4PP151.1043-31	323	358	303	336	10	10	13,5	8,5
	4PP181.1043-31	323	358	303	336	10	10	13,5	8,5
	4PP251.1043-75	323	358	303	336	10	10	13,5	8,5
	4PP251.1043-B5	323	358	303	336	10	10	13,5	8,5
	4PP281.1043-75	323	358	303	336	10	10	13,5	8,5
	4PP281.1043-B5	323	358	303	336	10	10	13,5	8,5
PP300/400	4PP381.1043-31	323	358	303	336	10	10	13,5	8,5
	4PP451.1043-75	323	358	303	336	10	10	13,5	8,5
	4PP451.1043-B5	323	358	303	336	10	10	13,5	8,5
	4PP481.1043-75	323	358	303	336	10	10	13,5	8,5
	4PP481.1043-B5	323	358	303	336	10	10	13,5	8,5
AP900	5AP951.1043-01	323	358	303	341	10	10	8,5	8,5
	5AP981.1043-01	323	358	303	341	10	10	8,5	8,5
PPC700	5PC781.1043-00	323	358	303	341	10	10	8,5	8,5
PP500	5PP581.1043-00	323	358	303	341	10	10	8,5	8,5

Alle Angaben in mm

Kompatibilität zu bestehenden Geräten

	PP100/200	PP300/400	AP900	PPC700
Außenabmessungen	✓	✓	✓	✓
Einbauausschnitt	✗	✗	✓	✓
Überdeckungen	✗	✗	✓	✓


Wird ein PP500 Gerät als Ersatz für ein oben gelistetes PP100/200 bzw. PP300/400 Gerät eingesetzt, so muss der bestehende Einbauausschnitt um 5 mm auf der unteren Einbaukante (Y1) vergrößert werden.

Wird ein PP500 Gerät als Ersatz für ein oben gelistetes AP900 bzw. PPC700 Gerät eingesetzt, so kann dieses ohne Anpassungen im bestehenden Einbauausschnitt montiert werden.

Power Panel 500

Einbaukompatibilitäten zu bestehenden Geräten

10,4 inch Geräte Übersicht 3/3



	Gerät	Foto	Außenabmessungen		Einbauausschnitt		Überdeckungen			
			A	B	C	D	X1	X2	Y1	Y2
PP100/200	4PP152.1043-31		423	288	402	266,5	10	10	13	8,5
	4PP182.1043-31		423	288	402	266,5	10	10	13	8,5
	4PP252.1043-75		423	288	402	266,5	10	10	13	8,5
	4PP252.1043-B5		423	288	402	266,5	10	10	13	8,5
	4PP282.1043-75		423	288	402	266,5	10	10	13	8,5
	4PP282.1043-B5		423	288	402	266,5	10	10	13	8,5
PP300/400	4PP452.1043-75		423	288	402	266,5	10	10	13	8,5
	4PP482.1043-75		423	288	402	266,5	10	10	13	8,5
AP900	5AP952.1043-01		423	288	402	271	10	10	8,5	8,5
	5AP982.1043-01		423	288	402	271	10	10	8,5	8,5
PPC700	5PC782.1043-00		423	288	402	271	10	10	8,5	8,5
PP500	5PP582.1043-00		423	288	403	271	10	10	8,5	8,5

Alle Angaben in mm

Kompatibilität zu bestehenden Geräten

	PP100/200	PP300/400	AP900	PPC700
Außenabmessungen	✓	✓	✓	✓
Einbauausschnitt	✗	✗	✓	✓
Überdeckungen	✗	✗	✓	✓


Wird ein PP500 Gerät als Ersatz für ein oben gelistetes PP100/200 bzw. PP300/400 Gerät eingesetzt, so muss der bestehende Einbauausschnitt um 4,5 mm auf der unteren Einbaukante (Y1) vergrößert werden.

Wird ein PP500 Gerät als Ersatz für ein oben gelistetes AP900 bzw. PPC700 Gerät eingesetzt, so kann dieses ohne Anpassungen im bestehenden Einbauausschnitt montiert werden.

Power Panel 500

Einbaukompatibilitäten zu bestehenden Geräten

12,1 inch Geräte Übersicht 1/1



	Gerät	Foto	Außenabmessungen		Einbauausschnitt		Überdeckungen			
			A	B	C	D	X1	X2	Y1	Y2
PP100/200	5PP120.1214-37		362	284	345	267	8,5	8,5	8,5	8,5
	5PP120.1214-37A		362	284	345	267	8,5	8,5	8,5	8,5
PP300/400	5PP320.1214-39		362	284	345	267	8,5	8,5	8,5	8,5
AP900	5AP920.1214-01		362	284	342	267	10	10	8,5	8,5
PPC700	5PC720.1214-00		362	284	342	267	10	10	8,5	8,5
	5PC720.1214-01		362	284	342	267	10	10	8,5	8,5
PP500	5PP520.1214-00		362	284	342	267	10	10	8,5	8,5

Alle Angaben in mm

Kompatibilität zu bestehenden Geräten


	PP100/200	PP300/400	AP900	PPC700
Außenabmessungen	✓	✓	✓	✓
Einbauausschnitt	✗	✗	✓	✓
Überdeckungen	✗	✗	✓	✓

Wird ein PP500 Gerät als Ersatz für ein oben gelistetes PP100/200 bzw. PP300/400 Gerät eingesetzt, so kann dieses ohne Anpassungen montiert werden, jedoch kann es möglich sein, dass durch den bestehenden Einbauausschnitt keine 100%ige Dichtheit erreicht wird.

Power Panel 500

Einbaukompatibilitäten zu bestehenden Geräten

15 inch Geräte Übersicht 1/2



	Gerät	Foto	Außenabmessungen		Einbauausschnitt		Überdeckungen			
			A	B	C	D	X1	X2	Y1	Y2
PP100/200	4PP120.1505-31		435	330	415	312	10	10	9	9
	4PP180.1505-31		435	330	415	312	10	10	9	9
	4PP220.1505-75		435	330	415	312	10	10	9	9
	4PP220.1505-B5		435	330	415	312	10	10	9	9
	4PP280.1505-75		435	330	415	312	10	10	9	9
	4PP280.1505-B5		435	330	415	312	10	10	9	9
	5PP120.1505-37		435	330	415	312	10	10	9	9
	5PP120.1505-37A		435	330	415	312	10	10	9	9
PP300/400	5PP320.1505-39		435	330	415	312	10	10	9	9
	4PP320.1505-31		435	330	415	312	10	10	9	9
	4PP420.1505-75		435	330	415	312	10	10	9	9
	4PP420.1505-B5		435	330	415	312	10	10	9	9
	4PP480.1505-75		435	330	415	312	10	10	9	9
	4PP480.1505-B5		435	330	415	312	10	10	9	9
AP900	5AP920.1505-01		435	330	415	312	10	10	9	9
	5AP980.1505-01		435	330	415	312	10	10	9	9
PPC700	5PC720.1505-00		435	330	415	312	10	10	9	9
	5PC720.1505-01		435	330	415	312	10	10	9	9
	5PC720.1505-02		435	330	415	312	10	10	9	9
PPC800	5PC820.1505-00		435	330	415	312	10	10	9	9
PP500	5PP520.1505-00		435	330	415	313	10	10	8,5	8,5
	5PP580.1505-00		435	330	415	313	10	10	8,5	8,5

Alle Angaben in mm

Kompatibilität zu bestehenden Geräten

	PP100/200	PP300/400	AP900	PPC700	PPC800
Außenabmessungen	✓	✓	✓	✓	✓
Einbauausschnitt	✓	✓	✓	✓	✓
Überdeckungen	✓	✓	✓	✓	✓

Power Panel 500

Einbaukompatibilitäten zu bestehenden Geräten

15 inch Geräte Übersicht 2/2




		Foto	Außenabmessungen		Einbauausschnitt		Überdeckungen			
	Gerät		A	B	C	D	X1	X2	Y1	Y2
PP100/200	4PP151.1505-31		435	430	415	412	10	10	9	9
	4PP181.1505-31		435	430	415	412	10	10	9	9
	4PP251.1505-75		435	430	415	412	10	10	9	9
	4PP251.1505-B5		435	430	415	412	10	10	9	9
	4PP281.1505-75		435	430	415	412	10	10	9	9
	4PP281.1505-B5		435	430	415	412	10	10	9	9
PP300/400	4PP481.1505-75		435	430	415	412	10	10	9	9
AP900	5AP951.1505-01		435	430	415	412	10	10	9	9
	5AP981.1505-01		435	430	415	412	10	10	9	9
PPC700	5PC781.1505-00		435	430	415	412	10	10	9	9
PP500	5PP581.1505-00		435	430	415	413	10	10	8,5	8,5

Alle Angaben in mm

Kompatibilität zu bestehenden Geräten

	PP100/200	PP300/400	AP900	PPC700
Außenabmessungen	✓	✓	✓	✓
Einbauausschnitt	✓	✓	✓	✓
Überdeckungen	✓	✓	✓	✓