

16.7 TB722

16.7.1 Généralités

Le bornier TB722 est utilisé pour l'alimentation des entrées digitales du module DM435. Il se présente sous la forme d'un bornier à double rangée et 22 broches, à vis ou à ressort. Les contacts à l'avant et à l'arrière sont reliés entre eux et forment ainsi une ligne de masse et une ligne plus.

16.7.2 Symbolisation commerciale

Référence	Description	Illustration
7TB722.9	Bornier B&R 2003, 22 broches, à vis	 TB722.9  TB722.91
7TB722.91	Bornier B&R 2003, 22 broches, à ressort	

Tableau 368 : TB722 - Symbolisation commerciale

16.7.3 Caractéristiques techniques

Désignation	TB722	
Nombre de broches	22	
Type de bornier	À vis ou à ressort	
Espacement des contacts	5,08 mm	
Tension nominale	250 V	
Courant admissible ¹⁾	12 A max. / contact	
Section de raccordement	0,14 mm ² (AWG26) - 2,5 mm ² (AWG12)	
Type de câble	Fils de cuivre uniquement (pas de fils d'aluminium !)	
Dimensions	TB722.9	TB722.91
Hauteur	33 mm	33 mm
Largeur	76 mm	76 mm
Profondeur	52 mm	33 mm

Tableau 369 : TB722 - Caractéristiques techniques

1) Prendre en compte les valeurs seuils de chaque module d'E/S !