


16.9 TB736

16.9.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
7TB736.9	2003 Feldklemme, 36pol., Schraubklemme
7TB736.91	2003 Feldklemme, 36pol., Federzugklemme

Die Feldklemme TB736 dient zur Versorgung der Digitaleingänge auf dem Modul DM465. Die TB736 besteht aus zwei 18poligen Stiftleisten und den dazugehörigen Buchsenleisten in Schraub- oder Federzugtechnik mit Auswurf. Alle Anschlüsse einer Klemmreihe sind kurzgeschlossen.

16.9.2 Technische Daten

 TB736.9 TB736.91		
Bezeichnung	TB736	
Anzahl der Pole	36 alle 18 Anschlüsse einer Klemmreihe sind kurzgeschlossen	
Ausführung	zwei 18polige Stiftleisten mit den dazugehörigen Buchsenleisten in Schraub- oder Federzugtechnik mit Auswurf	
Kontaktabstand	3,5 mm	
Nennspannung	125 V	
Strombelastung ¹⁾	max. 12 A / Kontakt	
Anschlußquerschnitt	0,08 mm ² (AWG28) - 1,5 mm ² (AWG16)	
Kabelart	nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)	
Abmessungen	TB736.9	TB736.91
Höhe	33 mm	33 mm
Breite	76 mm	76 mm
Tiefe	32 mm	32 mm

¹⁾ Die jeweiligen Grenzdaten der I/O-Module sind zu berücksichtigen!