






|      |  |           |  |                                |  |                                                |  |                                                                                                                                    |  |                           |  |                                                          |       |  |                       |  |
|------|--|-----------|--|--------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------------------------------|-------|--|-----------------------|--|
|      |  |           |  | Oberflächen<br>DIN ISO<br>1302 |  | Allgemeintoleranz<br><b>ISO 2768</b><br>mittel |  |                                               |  | Maßstab                   |  | Oberfl.<br>Behandlung                                    |       |  |                       |  |
|      |  |           |  |                                |  |                                                |  |                                                                                                                                    |  | Werkstoff, Halbzeug       |  |                                                          |       |  |                       |  |
| .    |  | .         |  | .                              |  | .                                              |  |                                                                                                                                    |  | Benennung                 |  |                                                          |       |  |                       |  |
| .    |  | .         |  | .                              |  | .                                              |  | Datum<br>11.03.2005                                                                                                                |  | Name<br>RAM               |  | <b>5PC720.1505-02</b><br><b>Abmessungen / Dimensions</b> |       |  |                       |  |
| .    |  | .         |  | .                              |  | .                                              |  | Gepr.                                                                                                                              |  | .                         |  |                                                          |       |  |                       |  |
| .    |  | .         |  | .                              |  | .                                              |  | Norm                                                                                                                               |  | .                         |  |                                                          |       |  |                       |  |
| .    |  | .         |  | .                              |  | .                                              |  |                                                                                                                                    |  |                           |  |                                                          |       |  |                       |  |
| .    |  | .         |  | .                              |  | .                                              |  |                                                                                                                                    |  |                           |  |                                                          |       |  |                       |  |
| .    |  | .         |  | .                              |  | .                                              |  |  Bernecker &<br>Rainer<br>A - 5142 Eggelsberg |  | Materialnummer - Revision |  |                                                          | Blatt |  |                       |  |
| .    |  | .         |  | .                              |  | .                                              |  |                                                                                                                                    |  |                           |  |                                                          |       |  |                       |  |
| .    |  | .         |  | .                              |  | .                                              |  |                                                                                                                                    |  |                           |  |                                                          |       |  |                       |  |
| Rev. |  | Aenderung |  | Datum                          |  | Name                                           |  | Urspr.                                                                                                                             |  | .                         |  | Werkstueckkante DIN 6784                                 |       |  | Format: A3 Querformat |  |