




Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
ber 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
ber 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
ber 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
ber 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

								Maßstab / scale		Oberfl. Behandlung / surface treatment	
								Werkstoff, Halbzeug / material, half-finished items			
.	.	.	.		Datum / Date	Benennung / designation					
.	.	.	.	Bearbeiter designer	26.09.2005	5AC800.CON1-00					
.	.	.	.	Geprüft approved	.	Abmessungen / Dimensions					
.	.	.	.		.						
.	.	.	.								
.	.	.	.			Materialnummer - Revision / material number - revision					
.	.	.	.			Blatt / sheet					
.	.	.	.			Bl. /sh.					
Rev.	Aenderung / changes	Datum / Date	Name	Urspr.	.	Werkstueckkante / edge of workpieces DIN ISO 13715 (DIN 6784)		Format: A3			



Bernecker &
Rainer
A - 5142 Eggelsberg