





Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
ber 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
ber 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
ber 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
ber 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

								Maßstab / scale		Oberfl. Behandlung / surface treatment					
								Werkstoff, Halbzeug / material, half-finished items							
.		.		.		.		Benennung / designation							
.		.		.		.		5AC800.EXT3-05 Abmessungen / Dimensions							
.		.		.		.									
.		.		.		.									
.		.		.		.									
.		.		.		.									
.		.		.		.		Materialnummer - Revision / material number - revision				Blatt / sheet			
.		.		.		.						Bl. /sh.			
.		.		.		.									
Rev.		Aenderung / changes		Datum / Date		Name		Urspr.		.		Werkstueckkante / edge of workpieces DIN ISO 13715 (DIN 6784)		Format: A3	