

8ECR0001.1121C-0

1 Allgemeines

- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOS P3 Servoverstärkern und B&R Servomotoren mit Einbaudose Serie 615
- itec - innovatives Stecksystem für schnelle und sichere Verbindungen

2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8ECR0001.1121C-0	Resolverkabel SpringTec Stecker ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 1 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich	

Tabelle 1: 8ECR0001.1121C-0 - Bestelldaten

3 Technische Daten

Bestellnummer	8ECR0001.1121C-0
Allgemeines	
Kabelquerschnitt	3x 2x 24 AWG 19
Beständigkeit	Ölbeständigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle ¹⁾
Zulassung	UL AWM Style 20671, 90°C, 30 V, E63216 sowie CSA AWM, 90°C, 30 V, I/II A/B FT1 LL46064 ¹⁾
Zulassungen	
CE	Ja
UKCA	Ja
Kabelaufbau	
Signalleiter	
Anzahl	6
Aderisolation	Spezial Thermoplast
Aderfarben	weiß/braun, grün/gelb, grau/rosa
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	AWG 24 / AWG 19
Schirm	Nein
Verseilung	weiß mit braun, grün mit gelb, grau mit rosa
Gesamtverseilung	die 3 Paare miteinander und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung	Cu-Geflecht, optische Bedeckung ≥90% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel	
Material	PUR
Farbe	grün, ähnlich RAL 6018 matt
Bedruckung	BERNECKER + RAINER 3x2x24 AWG FLEX UL AWM STYLE 20671 90°C 30 V E63216 CSA AWM 90°C 30 V I/II A/B FT1 LL46064 ¹⁾
Steckverbindung	
Typ	Signalstecker Serie 615 12-polig female
Steckzyklen	<500
Kontakte	12
zusätzliche Anschlussstecker	Geberstecker Mini I/O 8-polig female Steckzyklen: <1500 Kontakte: 8 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30
Schutzart nach EN 60529	gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften ¹⁾	
Betriebsspannung	≤30 V _{eff}
Prüfspannung	
Ader - Ader	1,5 kV
Ader - Schirm	0,8 kV
Leiterwiderstand	
Signalleiter	≤86 Ω/km
Isolationswiderstand	>200 MΩ*km

Tabelle 2: 8ECR0001.1121C-0 - Technische Daten

Bestellnummer	8ECR0001.1121C-0
Umgebungsbedingungen ¹⁾	
Temperatur	
bewegt	-20°C bis +80°C
ruhend	-20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften ¹⁾	
Abmessungen	
Länge	1 m
Durchmesser	6,5 mm ± 0,2 mm
Biegeradius	
einmalige Biegung	≥20 mm
bewegt	≥50 mm
Schleppkettendaten	
Beschleunigung	≤6 g
Biegewechsel ²⁾	>3.000.000
Geschwindigkeit	≤4 m/s
Gewicht	0,07 kg

Tabelle 2: 8ECR0001.1121C-0 - Technische Daten

- 1) Die Angaben beziehen sich auf das verwendete Rohkabel.
2) Bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einem Biegeradius von 65 mm.

4 Verdrahtung

4.1 Kabelaufbau

Pos.	Bezeichnung	Anmerkung
1	Geberleitung	3 x 2 x 24 AWG/19
2	Rundstecker 12-polig female Kodierkontakt	
3	Schrumpfschlauch	
4	Mini I/O Geberstecker	

Tabelle 3: Kabelaufbau Resolverkabel ESTB

4.2 Anschlussbelegung



Rundstecker	Pin	Bezeichnung	Funktion	Pin	Mini I/O Stecker
	1	---	Kodierkontakt!	---	
	2	---		---	
	3	---		---	
	4	---		---	
	5	---		---	
	6	R1	Referenz Ausgang invertiert	4	
	7	---		---	
	8	S4	Sinus-Eingang +	3	
	9	S2	Sinus-Eingang -	1	
	10	S3	Cosinus-Eingang +	5	
	11	S1	Cosinus-Eingang -	7	
	12	R2	Referenz Ausgang	2	

Tabelle 4: Anschlussbelegung Resolverkabel ESTB

4.3 Kabelplan




Abbildung 1: Kabelplan Resolverkabel ESTB