






Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
über 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
über 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
über 120 bis 400	± 0,5 mm
über 400 bis 1000	± 0,8 mm



Information:

Das Maß "A" ist vom verwendeten PPC700 Kühlkörper abhängig!

PPC700 Kühlkörper Bestellnummer	Angabe in mm
5AC700.HS01-00	12,8
5AC700.HS01-01	12,8
5AC700.HS01-02	28

						Maßstab	Oberfl. Behandlung
						Werkstoff, Halbzeug	
.	.	.	.	Datum	Name	Benennung 5PC781.1505-00 Abmessungen / Dimensions	
.	.	.	.	Bearb. 28.12.2005	RAM		
.	.	.	.	Gepr. .	.		
.	.	.	.	Norm .	.		
.	.	.	.	Bernecker & Rainer A - 5142 Eggelsberg		Materialnummer - Revision	
.	.	.	.			Blatt	
.	.	.	.			Bl.	
Rev.	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	.	Werkstueckkante DIN 6784	
						Format: A3 Querformat	