

# 8BCM0005.1011A-0

## 1 Allgemeines

- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Motorstecker Größe 1
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
- Schirmblech integriert

### Information:

An ACOPOSmulti Motorkabeln 8BCM ist ein Schirmblech angebracht. Bei korrekter Montage dieses Schirmblechs auf dem jeweiligen ACOPOSmulti Wechselrichtermodul 8BVI sind keine zusätzlichen Schirmmaßnahmen mehr notwendig.

## 2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8BCM0005.1011A-0	<b>Motorkabel 0,75 mm<sup>2</sup></b> ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 5 m, 4x 0,75 mm <sup>2</sup> + 2x 2x 0,34 mm <sup>2</sup> , Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Schirmblech integriert, schleppkettentauglich	

Tabelle 1: 8BCM0005.1011A-0 - Bestelldaten

## 3 Technische Daten

Bestellnummer	8BCM0005.1011A-0
<b>Allgemeines</b>	
Kabelquerschnitte	4x 0,75 mm <sup>2</sup> + 2x 2x 0,34 mm <sup>2</sup>
Beständigkeit	Ölbeständigkeit gemäß HD 22.10 Anhang A, DIN EN 60811-404 <sup>1)</sup>
Zulassungen	
CE	Ja
UKCA	Ja
UL	cULus E225616 Power Conversion Equipment
EAC	Ja
<b>Kabelaufbau</b>	
Leistungsleiter	
Anzahl	4
Aderisolation	PP
Aderfarben	schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung	verzinnnte Cu-Litze
Querschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Schirm	Nein
Verseilung	Nein
Signalleiter	
Anzahl	4
Aderisolation	PP
Aderfarben	weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün
Ausführung	verzinnnte Cu-Litze
Querschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Schirm	paarweise einzeln geschirmt, verzinnntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung	weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün
Gesamtverseilung	mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung	verzinnntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel	
Material	PUR
Farbe	orange, ähnlich RAL 2003 matt
<b>Steckverbindung</b>	
Typ	Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1
Steckzyklen	<500

Tabelle 2: 8BCM0005.1011A-0 - Technische Daten

Bestellnummer	8BCM0005.1011A-0
Kontakte	8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
Schutzart nach EN 60529	gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften <sup>1)</sup>	
Betriebsspannung	max. 1000 V AC (UL)
Prüfspannung	
Ader - Ader	4 kV
Ader - Schirm	4 kV
Leiterwiderstand	
Leistungsleiter	≤26,7 Ω/km
Signalleiter	≤56 Ω/km
Isolationswiderstand	≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11	
an Wänden	13 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal	11,5 A
in einer Kabeltasse	13,5 A
Umgebungsbedingungen <sup>1)</sup>	
Temperatur	
bewegt	-20°C bis +80°C
ruhend	-20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften <sup>1)</sup>	
Abmessungen	
Länge	5 m
Durchmesser	10,1 mm ± 0,3 mm
Biegeradius	
einmalige Biegung	>32 mm
bewegt	>78 mm
Schleppkettendaten	
Beschleunigung	max. 50 m/s <sup>2</sup> (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel <sup>2)</sup>	≥5.000.000
Geschwindigkeit	max. 300 m/min
Gewicht	0,45 kg

Tabelle 2: 8BCM0005.1011A-0 - Technische Daten

- 1) Die Angaben beziehen sich auf das verwendete Rohkabel.  
 2) Bei einer Umgebungstemperatur von -20°C bis +60°C.

## 4 Verdrahtung

### Aufbau

Pos.	Bezeichnung	Anmerkung
1	Motorleitung	4x 0,75 mm <sup>2</sup> + 2x 2x 0,34 mm <sup>2</sup> (8BCMxxxx.x011A-0)
2	Rundstecker, 8-polig female	Abmessungen: Ø 28 x 78 mm
3	Schrumpfschlauch	
4	Aderendhülsen	
5	Kabelschelle	
6	Schirmbefestigung	

Tabelle 3: Aufbau Motorkabel 8BCMxxxx.x011A-0

## Anschlussbelegung


Rundstecker	Pin	Bezeichnung	Funktion
	1	U	Motoranschluss U
	2	PE	Schutzleiter
	3	W	Motoranschluss W
	4	V	Motoranschluss V
	A	T+	Temperatur +
	B	T-	Temperatur -
	C	B+	Bremse +
	D	B-	Bremse -

Tabelle 4: Anschlussbelegung Motorkabel 8BCMxxxx.x011A-0

## Kabelplan




Abbildung 1: Kabelplan Motorkabel 8BCMxxxx.x011A-0