

8ECF0011.1221C-0

1 Allgemeines

- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOS P3 Servoverstärkern und B&R Servomotoren mit Einbaudose Serie 615
- itec - innovatives Stecksystem für schnelle und sichere Verbindungen

2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8ECF0011.1221C-0	EnDat 2.2 Kabel ACOPOS P3 EnDat 2.2 Kabel, Länge 11 m, 1x 4x 0,14 mm ² + 4x 0,35 mm ² , Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich	

Tabelle 1: 8ECF0011.1221C-0 - Bestelldaten

3 Technische Daten

Bestellnummer	8ECF0011.1221C-0
Allgemeines	
Kabelquerschnitte	4x 0,14 mm ² + 4x 0,35 mm ²
Beständigkeit	Ölbeständigkeit gemäß DIN EN 50363-10-2 (VDE 0207-363-10-2), sowie handelsübliche Reinigungsmittel und Hydrauliköle ¹⁾
Zulassung	UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216 ¹⁾
Zulassungen	
CE	Ja
UKCA	Ja
Kabelaufbau	
Versorgungsleiter	
Anzahl	4
Aderisolation	Spezial Thermoplast
Aderfarben	weiß/grün, braun/grün, blau, weiß
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	0,35 mm ²
Schirm	Nein
Verseilung	Nein
Signalleiter	
Anzahl	4
Aderisolation	Foam Polyolefin
Aderfarben	gelb, grau, rosa, violett
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	0,14 mm ²
Schirm	Nein
Verseilung	alle 4 Leiter miteinander
Gesamtverseilung	mit abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung	CuSn-Geflecht, optische Bedeckung ≥85%
Außenmantel	
Material	PUR
Farbe	grün matt
Bedruckung	B&R 4x0,14 + 4x0,35 FLEX (UL) AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216 ¹⁾
Steckverbindung	
Typ	Signalstecker Serie 615 12-polig female
Steckzyklen	<500
Kontakte	12
zusätzliche Anschlussstecker	Geberstecker Mini I/O 8-polig male Steckzyklen: <1500 Kontakte: 8
Schutzart nach EN 60529	Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften ¹⁾	
Betriebsspannung	≤30 V

Tabelle 2: 8ECF0011.1221C-0 - Technische Daten

Bestellnummer	8ECF0011.1221C-0
Prüfspannung	
Ader - Ader	1 kV
Ader - Schirm	0,5 kV
Leiterwiderstand	
Versorgungsleiter	≤55 Ω/km
Signalleiter	≤134 Ω/km
Isolationswiderstand	>200 MΩ*km
Umgebungsbedingungen ¹⁾	
Temperatur	
bewegt	-10°C bis 80°C
ruhend	-40°C bis 80°C
Mechanische Eigenschaften ¹⁾	
Abmessungen	
Länge	11 m
Durchmesser	6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius	
einmalige Biegung	≥19 mm
bewegt	≥47 mm
Schleppkettendaten	
Beschleunigung	≤6 g
Biegewechsel ²⁾	≥3000000
Geschwindigkeit	≤4 m/s
Gewicht	0,65 kg

Tabelle 2: 8ECF0011.1221C-0 - Technische Daten

- 1) Die Angaben beziehen sich auf das verwendete Rohkabel.
2) Gültig bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einem Biegeradius von 78 mm.

4 Verdrahtung

4.1 Aufbau


		
Pos.	Bezeichnung	Anmerkung
1	Geberleitung	4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm²
2	Rundstecker, 12-polig female Kodierkontakt	Abmessungen: Ø 19 x 42 mm
3	Schrumpfschlauch	
4	Mini I/O Geberstecker	Abmessungen: 11 x 8 x 33 mm

Tabelle 3: Aufbau EnDat 2.2 Kabel 8ECF

4.2 Anschlussbelegung



Rundstecker	Pin	Bezeichnung	Funktion	Pin	Mini I/O Stecker
	1	+12V out	Gebersversorgung +12V	1	
	2	D	Dateneingang	6	
	3	D\	Daten invertiert	8	
	4	T	Taktausgang	2	
	5	T\	Taktausgang invertiert	4	
	6	---			
	7	COM	Gebersversorgung 0 V	7	
	8	---	Kodierkontakt		
	9	---			
	10	---			
	11	---			
	12	---			

Tabelle 4: Anschlussbelegung EnDat 2.2 Kabel 8ECF

4.3 Kabelplan




Abbildung 1: Kabelplan EnDat 2.2 Kabel 8ECF