

# 8BCM0022.13140-0

## 1 Allgemeines

- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Motorkabel 8BCMxxxx.1312A-0
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen

## 2 Bestelldaten

| Bestellnummer    | Kurzbeschreibung                                                                                                                          | Abbildung                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8BCM0022.13140-0 | <b>Motorkabel 4mm²</b><br>Kabelverlängerung für Motorkabel 4 mm² mit SpeedTec/Standard Stecker Größe 1, Länge 22 m, schleppkettentauglich |  |

Tabelle 1: 8BCM0022.13140-0 - Bestelldaten

## 3 Technische Daten

| Bestellnummer                                  | 8BCM0022.13140-0                                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeines</b>                             |                                                                                                        |
| Kabelquerschnitte                              | 4x 4 mm² + 2x 0,75 mm² + 2x 1 mm²                                                                      |
| Beständigkeit                                  | Ölbeständigkeit gemäß HD 22.10 Anhang A sowie DIN EN 60811-404 <sup>1)</sup>                           |
| Zulassungen                                    |                                                                                                        |
| CE                                             | Ja                                                                                                     |
| UKCA                                           | Ja                                                                                                     |
| UL                                             | cULus E225616<br>Power Conversion Equipment                                                            |
| EAC                                            | Ja                                                                                                     |
| <b>Kabelaufbau</b>                             |                                                                                                        |
| Leistungsleiter                                |                                                                                                        |
| Anzahl                                         | 4                                                                                                      |
| Aderisolation                                  | PP                                                                                                     |
| Aderfarben                                     | schwarz, braun, blau, gelb/grün                                                                        |
| Ausführung                                     | verzinnte Cu-Litze                                                                                     |
| Querschnitt                                    | 4 mm²                                                                                                  |
| Schirm                                         | Nein                                                                                                   |
| Verseilung                                     | Nein                                                                                                   |
| Signalleiter                                   |                                                                                                        |
| Anzahl                                         | 4                                                                                                      |
| Aderisolation                                  | PP                                                                                                     |
| Aderfarben                                     | weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün                                                                   |
| Ausführung                                     | verzinnte Cu-Litze                                                                                     |
| Querschnitt                                    | 2x 0,75 mm² + 2x 1 mm²                                                                                 |
| Schirm                                         | paarweise einzeln geschirmt, verzinktes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung    |
| Verseilung                                     | weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün                                                          |
| Gesamtverseilung                               | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung                                                  |
| Gesamtschirmung                                | verzinktes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber                               |
| Außenmantel                                    |                                                                                                        |
| Material                                       | TPU                                                                                                    |
| Farbe                                          | orange, ähnlich RAL 2003 matt                                                                          |
| <b>Steckverbindung</b>                         |                                                                                                        |
| Typ                                            | Motorstecker SpeedTec 8-polig female                                                                   |
| Steckzyklen                                    | <500                                                                                                   |
| Kontakte                                       | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)                                                                  |
| zusätzliche Anschlussstecker                   | Kupplung 8-polig male<br>Steckzyklen: <500<br>Kontakte: 8<br>Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67 |
| Schutzart nach EN 60529                        | gesteckt IP66/67                                                                                       |
| <b>Elektrische Eigenschaften <sup>1)</sup></b> |                                                                                                        |
| Betriebsspannung                               | max. 1000 V AC (UL)                                                                                    |
| Prüfspannung                                   |                                                                                                        |
| Ader - Ader                                    | 4 kV                                                                                                   |
| Ader - Schirm                                  | 4 kV                                                                                                   |

Tabelle 2: 8BCM0022.13140-0 - Technische Daten

| Bestellnummer                                          | 8BCM0022.13140-0                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Leiterwiderstand                                       |                                                 |
| Leistungsleiter                                        | ≤5,1 Ω/km                                       |
| Signalleiter                                           | 0,75 mm²: ≤26,7 Ω/km; 1 mm²: ≤20 Ω/km           |
| Isolationswiderstand                                   | ≥500 MΩ*km                                      |
| Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 |                                                 |
| an Wänden                                              | 30 A <sup>2)</sup>                              |
| im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal                | 30 A <sup>2)</sup>                              |
| in einer Kabeltasse                                    | 30 A <sup>2)</sup>                              |
| Umgebungsbedingungen <sup>1)</sup>                     |                                                 |
| Temperatur                                             |                                                 |
| bewegt                                                 | -20°C bis +80°C                                 |
| ruhend                                                 | -20°C bis +90°C                                 |
| Mechanische Eigenschaften <sup>3)</sup>                |                                                 |
| Abmessungen                                            |                                                 |
| Länge                                                  | 22 m                                            |
| Durchmesser                                            | 15,4 mm ± 0,4 mm                                |
| Biegeradius                                            |                                                 |
| einmalige Biegung                                      | >48 mm                                          |
| bewegt                                                 | >119 mm                                         |
| Schleppkettendaten                                     |                                                 |
| Beschleunigung                                         | max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge) |
| Biegewechsel <sup>4)</sup>                             | ≥5.000.000                                      |
| Geschwindigkeit                                        | max. 300 m/min                                  |
| Gewicht                                                | 6,1 kg                                          |

Tabelle 2: 8BCM0022.13140-0 - Technische Daten

- 1) Die Angaben beziehen sich auf das verwendete Rohkabel.
- 2) Wird durch den Motorstecker auf 30 A limitiert.
- 3) Die Angaben beziehen sich das verwendete Rohkabel.
- 4) Bei einer Umgebungstemperatur von -20°C bis +60°C.

4 Verdrahtung

4.1 Kabelaufbau

Aufbau


|  |                             |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                                 | Bezeichnung                 | Anmerkung                                                                                              |
| 1                                                                                    | Motorleitung                | 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm² (8BCMxxxx.11140-0)<br>4x 4 mm² + 2x 0,75 mm² + 2x 1 mm² (8BCMxxxx.13140-0) |
| 2                                                                                    | Rundstecker, 8-polig female |                                                                                                        |
| 3                                                                                    | Kupplung, 8-polig male      |                                                                                                        |

Tabelle 3: Kabelaufbau

4.2 Anschlussbelegung

Anschlussbelegung



| Rundstecker                                                                         | Pin | Bezeichnung | Funktion         | Kupplung                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1   | U           | Motoranschluss U |  |
|                                                                                     | 4   | V           | Motoranschluss V |                                                                                       |
|                                                                                     | 3   | W           | Motoranschluss W |                                                                                       |
|                                                                                     | 2   | PE          | Schutzleiter     |                                                                                       |
|                                                                                     | A   | T+          | Temperatur +     |                                                                                       |
|                                                                                     | B   | T-          | Temperatur -     |                                                                                       |
|                                                                                     | C   | B+          | Bremse +         |                                                                                       |
|                                                                                     | D   | B-          | Bremse -         |                                                                                       |

Tabelle 4: Anschlussbelegung

## 4.3 Kabelplan

### Kabelplan




Abbildung 1: Kabelplan Motorkabel