






Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
ber 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
ber 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
ber 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
ber 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

								Maßstab / scale		Oberfl. Behandlung / surface treatment	
								Werkstoff, Halbzeug / material, half-finished items			
-		-		-		-		Benennung / designation		5AC800.EXT3-04 Abmessungen / Dimensions	
-		-		-		-					
-		-		-		-					
-		-		-		-					
-		-		-		-					
-		-		-		-					
-		-		-		-		Materialnummer - Revision / material number - revision		Blatt / sheet	
-		-		-		-				Bl. /sh.	
-		-		-		-					
Rev.		Änderung / changes		Datum / Date		Name		Urspr.		-	
										Werkstueckkante / edge of workpieces DIN ISO 13715 (DIN 6784)	
										Format: A3	