

8CCH00X9.11230-1

1 Allgemeines

- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSremote/ACOPOSmotor Antriebssystemen
- Hybrid-Stecksystem für sichere Verbindungen
- Steckereinsätze in beiden Hybridsteckern um 180° gedreht um eine alternative Kabelabgangsrichtung zu ermöglichen

2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Hybridkabel	
8CCH00X9.11230-1	Hybridkabel, Länge 0,9 m, 2x 2x 0,34 mm ² + 4x 0,75 mm ² + 5x 2,5 mm ² , 2x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich	

Tabelle 1: 8CCH00X9.11230-1 - Bestelldaten

3 Technische Daten

Bestellnummer	8CCH00X9.11230-1
Allgemeines	
Kabelquerschnitte	5x 2,5 mm ² + 2x 2x 0,75 mm ² + 2x 2x 0,34 mm ² / 1,55- 100 VZN
Beständigkeit	in Vorbereitung
Kurzbeschreibung	Steckereinsatz in beiden Hybridsteckern um 180° gedreht
Zulassung	E130266 cURus AWM Style 20234, 80°C, 1000 V sowie CSA C22.2 No. 210.2 I/II A/B, FT1 ¹⁾
Zulassungen	
CE	Ja
UL	cULus E225616 Power Conversion Equipment
Kabelaufbau	
Leistungsleiter	
Anzahl	5
Aderisolation	PE
Aderfarben	schwarz, rot, braun, weiß, gelb/grün
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	2,5 mm ²
Schirm	Nein
Verseilung	Nein
Signalleiter	
Anzahl	4
Aderisolation	PE
Aderfarben	rosa/blau, violett/grau
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	0,75 mm ²
Schirm	Nein
Verseilung	Nein

Tabelle 2: 8CCH00X9.11230-1 - Technische Daten


Bestellnummer		8CCH00X9.11230-1
Datenleiter	Anzahl	4
Aderisolation		PE
Aderfarben		VZN (Cat. 5)
Ausführung		verzinnte Cu-Litze
Querschnitt		0,34 mm ²
Schirm		Ja
Verseilung		Ja
Gesamtverseilung		mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung		verzintes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel	Material	PUR
	Farbe	orange, ähnlich RAL 2003 matt
	Bedruckung	B&R 5x2,5 + 2x2x0,75 + (1x4xAWG22) * E130266 cURus AWM STYLE 20234 * AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1 * "internal lot number" ¹⁾
Steckverbindung		
Typ		Stecker TYCO 15-polig female
Steckzyklen		max. 20
Kontakte		15
Schutzart nach EN 60529		IP65
Elektrische Eigenschaften ¹⁾		
Betriebsspannung		Leistungsleiter: ≤ 1000 V Signalleiter: ≤ 1000 V Datenleiter: ≤ 100 V
Prüfspannung		
Ader - Ader		2,5 mm ² : 3 kV 0,75 mm ² : 2 kV 0,34 mm ² : 2 kV
Ader - Schirm		2,5 mm ² : 3 kV 0,75 mm ² : 1 kV 0,34 mm ² : 1 kV
Leiterwiderstand		
Leistungsleiter		≤8 Ω/km
Signalleiter		≤26 Ω/km
Datenleiter		≤56 Ω/km
Isolationswiderstand		≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11		
an Wänden		23,7 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal		27,3 A
in einer Kabeltasse		29,1 A
Umgebungsbedingungen ¹⁾		
Temperatur		
bewegt		-40°C bis 80°C
ruhend		-40°C bis 80°C
Mechanische Eigenschaften ¹⁾		
Abmessungen		
Länge		0,9 m
Durchmesser		14,6 mm ± 0,4 mm
Biegeradius		
einmalige Biegung		>60 mm
bewegt		≥150 mm
Schleppkettendaten		
Beschleunigung		max. 50 m/s ² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel		≥5.000.000
Geschwindigkeit		max. 300 m/min
Gewicht		0,32 kg

Tabelle 2: 8CCH00X9.11230-1 - Technische Daten

1) Die Angaben beziehen sich auf das verwendete Rohkabel.

4 Verdrahtung

4.1 Kabelaufbau



Pos.	Bezeichnung	Anmerkung
1	Hybridkabel	5x 1x 2,5 mm ² + 4x 1x 0,75 mm ² + 2x 2x 0,34 mm ² / 1,55- 100 LI
2	Stecker TYCO 15-polig female	Steckereinsätze um 180° gedreht Abmessungen: 82,6 x 67,6 x 36,2 mm

Tabelle 3: Kabelaufbau Hybridkabel

4.2 Kabelplan




Abbildung 1: Kabelplan Hybridkabel