



Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
über 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
über 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
über 120 bis 400	± 0,5 mm
über 400 bis 1000	± 0,8 mm



								Maßstab		Oberfl. Behandlung		
								Werkstoff, Halbzeug				
.	.	.	.		Datum	Name		Benennung 4PP210.0000-95 Abmessungen / Dimensions				
.	.	.	.	Bearb.	28.12.2005	RAM						
.	.	.	.	Gepr.	.	.						
.	.	.	.	Norm	.	.						
.	.	.	.									
.	.	.	.	 Bernecker & Rainer A - 5142 Eggelsberg				Materialnummer - Revision			Blatt	
.	.	.	.									
.	.	.	.								Bl.	
Rev.	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	.	Werkstueckkante DIN 6784			Format: A3 Querformat			