

# 8GF40-090 Standard

## Technische Daten



8GF40-090hh003kimm  
 8GF40-090hh004kimm  
 8GF40-090hh005kimm  
 8GF40-090hh008kimm  
 8GF40-090hh010kimm  
 8GF40-090hh009kimm  
 8GF40-090hh012kimm  
 8GF40-090hh015kimm  
 8GF40-090hh016kimm  
 8GF40-090hh020kimm  
 8GF40-090hh025kimm  
 8GF40-090hh032kimm  
 8GF40-090hh040kimm  
 8GF40-090hh064kimm  
 8GF40-090hh100kimm

### Getriebe

Anzahl der Getriebestufen	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Übersetzung i	3	4	5	8	10	9	12	15	16	20	25	32	40	64	100
Nennabtriebsdrehmoment $T_{2N}$ [Nm]	85	115	110	50	38	130	120	110	120	120	110	120	110	50	38
Max. Abtriebsdrehmoment $T_{2max}$ [Nm]	136	184	176	80	61	208	192	176	192	192	176	192	176	80	61
Not-Aus Moment $T_{2Not}$ [Nm]	180	240	220	190	200	260	240	220	240	240	220	240	220	190	200
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min <sup>-1</sup>	0,6	0,5	0,4	0,25	0,25	0,3	0,3	0,25	0,3	0,25	0,25	0,2	0,2	0,2	0,15
Max. mittlere Antriebsdrehzahl $n_{1N50\%}$ [min <sup>-1</sup> ] bei 50% $T_{2N}$ und S1	2800	3000	3550	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl $n_{1N100\%}$ [min <sup>-1</sup> ] bei 100% $T_{2N}$ und S1	2100	2100	2500	4000	4000	2800	3450	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Max. Antriebsdrehzahl $n_{1max}$ [min <sup>-1</sup> ]	7000														
Max. Verdrehspiel $J_i$ [arcmin]	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Reduziertes Verdrehspiel $J_i$ [arcmin] kleiner als	0														
Verdrehsteifigkeit $C_{i21}$ [Nm/arcmin]	34	34	34	34	34	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Kippsteifigkeit $C_{2K}$ [Nm/arcmin]	0														
Max. Kippmoment $M_{2Kmax}$ [Nm]	0														
Max. Radialkraft $F_{rmax}$ [N] für 30.000 h	1200														
Max. Radialkraft $F_{rmax}$ [N] für 20.000 h	1400														
Max. Axialkraft $F_{amax}$ [N] für 30.000 h	3000														
Max. Axialkraft $F_{amax}$ [N] für 20.000 h	3000														
Laufgeräusch $L_{PA}$ [dB(A)]	60														
Wirkungsgrad bei Volllast $\eta$ [%]	96	96	96	96	96	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Min. Betriebstemperatur $B_{Tempmin}$ [°C]	-25														
Max. Betriebstemperatur $B_{Tempmax}$ [°C]	90														
Einbaulage	beliebig														
Schutzart	IP 54														
Gewicht m [kg]	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Trägheitsmoment $J_1$ [kgcm <sup>2</sup> ]	1,01	0,67	0,53	0,41	0,39	0,79	0,75	0,73	0,54	0,45	0,44	0,46	0,46	0,45	0,43

**HINWEIS Abtriebsdrehmoment/max. Abtriebsdrehmoment:** bezogen auf eine Abtriebswellendrehzahl von  $n_2 = 100 \text{ min}^{-1}$  und Anwendungsfaktor  $K_A=1$  sowie S1 Betriebsart für elektrische Maschinen und  $T=30^\circ\text{C}$  abhängig vom Motorwelldurchmesser. Das maximale Abtriebsmoment ist nur zulässig für 30.000 Umdrehungen!

**HINWEIS NOT Aus Moment:** 1000-mal zulässig



**HINWEIS Axial-/Radialkraft:** bezogen auf die Mitte der Antriebswelle (bzw. auf die Stirnseite der Flanschabtriebswelle), bezogen auf eine Abtriebswellendrehzahl von  $n_2 = 100 \text{ min}^{-1}$  und Anwendungsfaktor  $K_A=1$  sowie S1 Betriebsart für elektrische Maschinen und  $T=30^\circ\text{C}$

**HINWEIS Laufgeräusch:** Schalldruckpegel in 1m Abstand bei einer Abtriebsdrehzahl von  $n_1 = 3000 \text{ min}^{-1}$  ohne Last,  $i = 5$



**HINWEIS Betriebstemperatur:** bezogen auf die Mitte der Gehäuseoberfläche

**HINWEIS Gewicht:** Planetengetriebe inkl. Universalfansch (Spezifisches Gewicht auf Nachfrage)

## 1-stufige Getriebe



## 2-stufige Getriebe



## Übersicht Maße Adapterflansch

Die Flanschlänge L ergänzt die Zeichnung zur Ermittlung der Getriebelänge.

8GP40-080	8LSA3	8LSA/C4	8LVA2	8LVA3	8JSA3	8JSA4	8JSA5	8LSN4	80MPH
Flanschlänge L [mm]	33,5	43,5	33,5	43,5	33,5	43,5	53,5	43,5	35,5
Flanschquerschnitt Q [mm]	90	100	80	80	80	90	115	115	90