8BVI0660HCS0.000-1

1 Allgemeines

- Ungesteuertes Stillsetzen und sicherer Halt integriert
- Integrierter Anschluss für Motorhaltebremse und Temperaturfühler
- 2 Steckplätze für ACOPOSmulti Einsteckmodule

2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Cold-Plate oder Durchsteckmontage
8BVI0660HCS0.000-1	ACOPOSmulti Wechselrichtermodul, 66 A, HV, Cold-Plate oder
	Durchsteckmontage
	Erforderliches Zubehör
	Klemmensätze
8BZVI1650S0.000-1A	Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module
	8BVI0660HxS0, 8BVI0880HxS0 und 8BVI16500HxS0: 1x
	8TB2104.203L-00, 1x 8TB2106.2010-00, 1x 8TB2108.2010-00
	Optionales Zubehör
	Einsteckmodule
8BAC0120.000-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, EnDat 2.1 Interface
8BAC0120.001-2	ACOPOSmulti Einsteckmodul, EnDat 2.2 Interface
8BAC0121.000-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, HIPERFACE Interface
8BAC0122.000-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8BAC0123.000-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber und SSI-Ab-
	solutwertgeber Interface für RS422 Signale
8BAC0123.001-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface für 5
	V single-ended und 5 V Differenzsignale
8BAC0123.002-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface für
00101010001	24 V single-ended und 24 V Differenzsignale
8BAC0124.000-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, SinCos Interface
8BAC0125.000-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, SinCos EnDat 2.1/SSI/BiSS In-
004004004004	terface
8BAC0130.000-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, 2 digitale Ausgänge, 50 mA, max. 62,5 kHz, 2 digitale Ausgänge, 500 mA, max. 1,25 kHz, 2
	digitale Eingänge 24 VDC
8BAC0130.001-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, 2 digitale Ausgänge, 50 mA,
05/100/100/100/1	max. 62,5 kHz, 4 digitale Ausgänge, 500 mA, max 1,25 kHz
8BAC0132.000-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, 4 Analogeingänge ±10 V
8BAC0133.000-1	ACOPOSmulti Einsteckmodul, 3 RS422 Ausgänge für ABR Ge-
	beremulation, 1 MHz
	Klemmen
8TB2104.203L-00	Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Be-
	schriftung 3: T- T+ B- B+, Codierung L: 1010
8TB2106.2010-00	Schraubklemme 6-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Be-
	schriftung 1: durchnummeriert
8TB2106.2210-00	Push-in-Klemme 6-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Be-
	schriftung 1: durchnummeriert
8TB2108.2010-00	Schraubklemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Be-
	schriftung 1: durchnummeriert
	Lüftermodule
8BXF001.0000-00	ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Mo-
	dule (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K)
	POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00020	POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,2
	m
X20CA0E61.00025	POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,25
V20040E04 00020	M DOWED INK/Ethaniat Verbindung reliabel DIAS and DIAS 0.2
X20CA0E61.00030	POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,3
X20CA0E61.00035	m POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,35
AZUCAUEU 1.00033	m
X20CA0E61.00050	POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5
A200A0L01.00030	m
X20CA0E61.00100	POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m
7,200,10201.00100	Schirmkomponentensets
	Committeniolis

Tabelle 1: 8BVI0660HCS0.000-1 - Bestelldaten

8BVI0660HCS0.000-1

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
8SCS001.0000-00	ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 4fach Typ 1; 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 12-22 mm
8SCS002.0000-00	ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Klemmbügelblech; 2x Klemmbügel D 4-13,5 mm; 2x Schrauben
8SCS003.0000-00	ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmmontage- blech 4fach 45°; 8x Schrauben
8SCS004.0000-00	ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 4fach Typ 0; 2x Schlauchschellen, B 9 mm, D 32-50 mm
8SCS005.0000-00	ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Blindabde- ckung/Schirmblech
8SCS010.0000-00	ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK14-20; 1x Schirmanschlussklemme SK20
	Zubehörsätze
8BXB000.0000-00	Zubehörsatz ACOPOSmulti zur Geberpufferung bestehend aus: 1 Stück Lithium-Batterie AA 3,6 V; 1 Stück Abdeckkappe für Batteriehalter

Tabelle 1: 8BVI0660HCS0.000-1 - Bestelldaten

3 Technische Daten

Bestellnummer	8BVI0660HCS0.000-1				
Allgemeines					
B&R ID-Code	0xBE88				
Kühl- und Montageart	Cold-Plate oder Durchsteckmontage				
Steckplätze für Einsteckmodule	2				
Zulassungen					
CE	Ja				
KC	Ja				
UL	cULus E225616				
	Power Conversion Equipment				
Functional Safety ¹⁾	Ja				
DC-Zwischenkreisanschluss					
Spannung					
nominal	750 VDC				
Dauerleistungsaufnahme 2)	48,8 kW				
Verlustleistung abhängig von der Schaltfrequenz 3)					
Schaltfrequenz 5 kHz	$[0.03 * I_{\rm M}^2 + 7.9 * I_{\rm M} + 90]$ W				
Schaltfrequenz 10 kHz	[0,11 * I _M ² + 11 * I _M + 185] W				
Schaltfrequenz 20 kHz	[0,17 * I _M ² + 27 * I _M + 310] W				
Zwischenkreiskapazität	1980 µF				
Ausführung	ACOPOSmulti Rückwand				
24 VDC Versorgung					
Eingangsspannung	25 VDC ±1,6%				
Eingangskapazität	32,9 µF				
max. Leistungsaufnahme	27 W + P _{SLOT1} + P _{SLOT2} + P _{24 V Out} + P _{Haltebremse} ⁴⁾				
Ausführung	ACOPOSmulti Rückwand				
24 VDC Ausgang					
Anzahl	2				
Ausgangsspannung					
Zwischenkreisspannung (U _{DC}): 260 bis 315 VDC	25 VDC * (U _{DC} / 315)				
Zwischenkreisspannung (U _{DC}): 315 bis 800 VDC	24 VDC ±6%				
Absicherung	250 mA (träge) elektronisch, automatisch rückstellend				
Motoranschluss	,				
Anzahl	1				
Dauerleistung je Motoranschluss 2)	48 kW				
Dauerstrom je Motoranschluss 2)	66 A _{eff}				
Reduktion des Dauerstromes abhängig von Schalt- frequenz und Montageart 5)					
Schaltfrequenz 5 kHz					
Cold-Plate Montage 6)	1,9 A/K (ab 58°C) 7)				
Durchsteckmontage	1,82 A/K (ab 40°C) 7)				
Schaltfrequenz 10 kHz					
Cold-Plate Montage 6)	1,36 A/K (ab 27°C) 8)				
Durchsteckmontage	0,88 A/K (ab -12°C) ⁹⁾				
Schaltfrequenz 20 kHz	·				
Cold-Plate Montage ⁶⁾	0,75 A/K (ab -37°C) ⁸⁾				
Durchsteckmontage	0,54 A/K (ab -106°C) ⁹⁾				
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Aufstellungshöhe	·				
ab 500 m über NN (Meeresspiegel)	6,6 A _{eff} pro 1000 m				
Spitzenstrom	132 A _{eff}				
nominale Schaltfrequenz	5 kHz				
	le 2: 8BVI0660HCS0 000-1 - Technische Daten				

Tabelle 2: 8BVI0660HCS0.000-1 - Technische Daten

Bestellnummer	8BVI0660HCS0.000-1				
mögliche Schaltfrequenzen 10)	5 / 10 / 20 kHz				
Isolationsbeanspruchung des angeschlossenen	Grenzwertkurve A				
Motors gemäß IEC TS 60034-25 11)	S.G.E.N. W. TO T				
Schutzmaßnahmen					
Überlastschutz	Ja				
Kurz- und Erdschlussschutz	Ja				
max. Ausgangsfrequenz	598 Hz ¹²⁾				
Ausführung					
U, V, W, PE	Gewindebolzen M8				
Schirmanschluss	Ja				
Anschlussquerschnittbereich					
Flexible und feindrähtige Leiter	13)				
Klemmbarer Kabeldurchmesserbereich des Schirmanschlusses	12 bis 50 mm ¹⁴⁾				
max. Motorleitungslänge abhängig von der Schalt-					
frequenz					
Schaltfrequenz 5 kHz	25 m				
Schaltfreguenz 10 kHz	25 m				
Schaltfreguenz 20 kHz	25 m				
Anschluss Motorhaltebremse					
Anzahl	1				
Ausgangsspannung 15)	24 VDC +5,8% / -0% ¹⁶⁾				
Dauerstrom	4,2 A				
max. Innenwiderstand	0,15 Ω				
Löschspannung	ca. 30 V				
max. Löschenergie pro Schaltvorgang	3 Ws				
max. Schaltfrequenz	0,5 Hz				
Schutzmaßnahmen					
Überlast- und Kurzschlussschutz	Ja				
Kabelbruchüberwachung	Ja				
Unterspannungsüberwachung	Ja				
Ansprechschwelle der Kabelbruchüberwachung	ca. 0,5 A				
Ansprechschwelle der Unterspannungsüberwa-	24 VDC +0% / -4%				
chung					
Enableeingänge					
Anzahl	2				
Beschaltung	Sink				
Potenzialtrennung	la la				
Eingang - Wechselrichtermodul Eingang - Eingang	Ja				
Eingang - Eingang Eingangsspannung	Ja				
nominal	24 VDC				
maximal	30 VDC				
Eingangsstrom bei Nennspannung	ca. 30 mA				
Schaltschwellen	Ca. 30 IIIA				
Low	<5 V				
High	>15 V				
Schaltverzögerung bei nominaler Eingangsspan-	7 10 V				
nung					
Enable 1 -> 0, PWM off	max. 20,5 ms				
Enable 0 -> 1, Ready for PWM	max. 100 µs				
Aussteuerung gegenüber Erdpotential	max. ±38 V				
Anschluss von OSSD-Signalen 17)	zulässig				
	max. Testpulslänge: 500 μs				
Triggereingänge					
Anzahl	2				
Beschaltung	Sink				
Potenzialtrennung					
Eingang - Wechselrichtermodul	Ja				
Eingang - Eingang	Ja				
Eingangsspannung					
nominal	24 VDC				
maximal	30 VDC				
Schaltschwellen					
Low	<5 V				
High	>15 V				
Eingangsstrom bei Nennspannung	ca. 10 mA				
Schaltverzögerung	FO O.F (1) 11 - FU				
steigende Flanke	52 µs ±0,5 µs (digital gefiltert)				
fallanda Flanka					
fallende Flanke	53 μs ±0,5 μs (digital gefiltert)				
fallende Flanke Aussteuerung gegenüber Erdpotential Elektrische Eigenschaften	max. ±38 V				

Tabelle 2: 8BVI0660HCS0.000-1 - Technische Daten

Bestellnummer	8BVI0660HCS0.000-1				
Einsatzbedingungen					
Zulässige Einbaulagen					
vertikal hängend	Ja				
horizontal liegend	Ja				
horizontal stehend	Nein				
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)					
nominal	0 bis 500 m				
maximal ¹⁸⁾	4000 m				
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1	2 (nicht leitfähige Verschmutzung)				
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1	III				
Schutzart nach EN 60529	IP20				
Umgebungsbedingungen					
Temperatur					
Betrieb					
nominal	5 bis 40°C				
maximal 19)	55°C				
Lagerung	-25 bis 55°C				
Transport	-25 bis 70°C				
Luftfeuchtigkeit					
Betrieb	5 bis 85%				
Lagerung	5 bis 95%				
Transport	max. 95% bei 40°C				
Mechanische Eigenschaften					
Abmessungen 20)					
Breite	213,5 mm				
Höhe	317 mm				
Tiefe					
Cold-Plate	212 mm				
Durchsteckmontage	209 mm				
Gewicht	ca. 8 kg				
Modulbreite	4				

Tabelle 2: 8BVI0660HCS0.000-1 - Technische Daten

- Die erreichbaren Sicherheitseinstufungen (Safety Integrity Level, Sicherheitskategorie, Performance Level) sind im Anwenderhandbuch (Abschnitt "Sicherheitstechnik") dokumentiert.
- 2) Gültig für folgende Randbedingungen: Zwischenkreisspannung 750 VDC, Schaltfrequenz 5 kHz, 40°C Umgebungstemperatur, Aufstellungshöhe <500 m über NN (Meeresspiegel), kein kühlartabhängiges Derating.
- 3) I_{M} ... Strom am Motoranschluss X5A [A_{eff}]
- 4) P_{SLOT1}... max. Leistungsaufnahme P_{BBAC}[W] des Einsteckmoduls in SLOT1 (siehe technische Daten des jeweiligen Einsteckmoduls).
 - $P_{\text{SLOT2}}... \ \text{max. Leistungsaufnahme} \ P_{\text{8BAC}}[W] \ \text{des Einsteckmoduls in SLOT2} \ \text{(siehe technische Daten des jeweiligen Einsteckmoduls)}.$
 - $P_{24\,V\,Out}...\,Leistung\,[W],\,die\,an\,den\,Anschlüssen\,X2/+24\,V\,Out\,1\,und\,X2/+24\,V\,Out\,2\,des\,Moduls\,abgegeben\,wird\,(max.\,10\,W).$
- 5) Gültig für folgende Randbedingungen: Zwischenkreisspannung 750 VDC, minimal zulässige Kühlmittel-Durchflussmenge (3 l/min).
- 6) Die Temperaturangaben beziehen sich auf die Rücklauftemperatur der Cold-Plate Montageplatte.
- 7) Wert für die nominale Schaltfrequenz.
- 8) Das Modul kann bei dieser Schaltfrequenz nicht den vollen Dauerstrom liefern. Damit jedoch das Derating des Dauerstroms auf die gleiche Weise wie bei anderen Schaltfrequenzen ermittelt werden kann, ergibt sich dieser ungewöhnliche Wert für die Rücklauftemperatur, ab der ein Derating des Dauerstroms berücksichtigt werden muss.
 - Vorsicht! Bei niedrigen Vor- und Rücklauftemperaturen kann es zu Betauung kommen.
- 9) Das Modul kann bei dieser Schaltfrequenz nicht den vollen Dauerstrom liefern. Damit jedoch das Derating des Dauerstroms auf die gleiche Weise wie bei anderen Schaltfrequenzen ermittelt werden kann, ergibt sich dieser ungewöhnliche Wert für die Umgebungstemperatur, ab der ein Derating des Dauerstroms berücksichtigt werden muss.
- 10) B&R empfiehlt, das Modul mit nominaler Schaltfrequenz zu betreiben. Wird das Modul aus applikationsspezifischen Gründen mit einer höheren Schaltfrequenz betrieben, führt dies zu einer Reduktion des Dauerstroms und zu einer stärkeren CPU-Auslastung.
- 11) Im Bedarfsfall kann die Beanspruchung des Motorisolationssystems durch eine zusätzliche extern zu verdrahtende dU/dt-Drossel verringert werden. Beispielsweise kann die Dreiphasen-du/dt-Drossel RWK 305 von Fa. Schaffner (www.schaffner.com) Verwendung finden. ACHTUNG: Auch bei Einsatz einer dU/dt-Drossel muss auf eine EMV-gerechte, niederinduktive Schirmverbindung geachtet werden!
- 12) Die elektrische Ausgangsfrequenz (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) des Moduls wird zum Schutz gegen Dual-Use nach Verordnung (EG) 428/2009 | 3A225 überwacht. Überschreitet die elektrische Ausgangsfrequenz des Moduls für mehr als 0,5 s ununterbrochen den Grenzwert von 598 Hz, dann wird die aktuelle Bewegung abgebrochen und der Fehler 6060 (Leistungsteil: Grenzdrehzahl überschritten) gemeldet.
- 13) Der Anschluss erfolgt mit Kabelschuhen für Gewindebolzen M8 (0,32"). Der Nennquerschnitt des Kabelschuhs muss je nach Applikation auf den Querschnitt des anzuschließenden Leiters abgestimmt sein.
- 14) Der klemmbare Aussendurchmesser hängt vom verwendeten Schirmkomponentenset ab.
- 15) Bei der Projektierung ist zu prüfen, ob mit der vorgesehenen Verkabelung noch die Mindestspannung an der Haltebremse selbst eingehalten wird. Der Betriebsspannungsbereich der Haltebremse kann der Anwenderdokumentation des verwendeten Motors entnommen werden.
- 16) Der angegebene Wert gilt nur unter folgenden Voraussetzungen:
 - die 24 VDC Versorgung des Moduls erfolgt durch ein Hilfsversorgungsmodul 8B0C, das sich auf der gleichen Montageplatte befindet
 - Verbindung der Anschlüsse S1 und S2 (Aktivierung der externen Haltebremse) durch eine Drahtbrücke mit einer Länge von max. 10 cm.
 - Wird die 24 VDC Versorgung des Moduls über ein Expansionsmodul 8BVE in die Montageplatte eingespeist, reduziert sich bedingt durch Spannungsabfälle am Expansionskabel die Ausgangsspannung. In diesem Fall muss die Unterspannungsüberwachung deaktiviert werden.
 - Werden für die Verbindung der Anschlüsse S1 und S2 Drahtbrücken mit einer Länge von mehr als 10 cm verwendet, reduziert sich bedingt durch Spannungsabfälle an der Drahtbrücke die Ausgangsspannung.
- 17) OSSD-Signale (Output Signal Switching Device) dienen der Überwachung von Signalleitungen auf Kurz- und Querschlüsse.
- 18) Ein Dauerbetrieb bei einer Aufstellungshöhe von 500 m bis 4.000 m über NN (Meeresspiegel) ist unter Berücksichtigung der angegebenen Reduktion des Dauerstromes möglich. Darüber hinaus gehende Anforderungen sind mit B&R zu vereinbaren.

- Ein Dauerbetrieb bei einer Umgebungstemperatur von 40°C bis max. 55°C ist unter Berücksichtigung der angegebenen Reduktion des Dauerstromes möglich, führt jedoch zu einer frühzeitigen Alterung von Bauelementen. Die Abmessungen der inneren die reinen Geräteabmessungen samt zugehöriger Montageplatte. Für die Befestigung, die Anschlusstechnik und die Luftzirkungen der inneren die reinen Geräteabmessungen samt zugehöriger Montageplatte. Für die Befestigung, die Anschlusstechnik und die Luftzirkungen der inneren die reinen Geräteabmessungen samt zugehöriger Montageplatte. 19)
- 20) lation sind ober- und unterhalb der Geräte zusätzliche Abstände zu berücksichtigen.

4 Überlast-Charakteristik

Der Dauerstrom des Moduls darf im Betrieb kurzzeitig überschritten werden (dynamische Überlastung).

Überlastreaktion WARNING

Bei Überschreiten der maximalen Überlastzeit gibt das Modul eine Warnung aus (WARNING).




Abbildung 1: Überlast-Charakteristik 8BVI0660HCSx.000-1, Überlastreaktion - WARNING

 $\begin{array}{ll} I_N & \text{Dauerstrom des Moduls } [A_{rms}] \\ I_{LIM} & \text{Spitzenstrom des Moduls } [A_{rms}] \\ \text{Montageart:} & \text{Cold-Plate Montage} \\ \end{array}$

Zwischenkreisspannung: 750 V Schaltfrequenz: 5 kHz Stromzeiger-Drehfrequenz: 20 Hz

Referenztemperatur: Temperatur des Kühlmediums am Rücklauf der Cold-Plate Montageplatte

Überlastreaktion ERROR + STOP

Bei Überschreitung der maximalen Überlastzeit gibt das Modul eine Fehlermeldung aus und führt einen Bewegungsabbruch mit Strombegrenzung durch (ERROR + STOP).




Abbildung 2: Überlast-Charakteristik 8BVI0660HCSx.000-1, Überlastreaktion - ERROR+STOP

 $\begin{aligned} & I_{\text{N}} & \text{Dauerstrom des Moduls } [A_{\text{rms}}] \\ & I_{\text{LIM}} & \text{Spitzenstrom des Moduls } [A_{\text{rms}}] \end{aligned}$

Montageart: Cold-Plate Montage

Zwischenkreisspannung: 750 V Schaltfrequenz: 5 kHz Stromzeiger-Drehfrequenz: 20 Hz

Referenztemperatur: Temperatur des Kühlmediums am Rücklauf der Cold-Plate Montageplatte

5 Anzeigen

Die Anzeigen befinden sich auf der schwarzen Abdeckklappe des jeweiligen Moduls.




Abbildung 3: Anzeigengruppen Wechselrichtermodule 8BVI (Einachsmodule)

LED-Status

Anzeigengruppe	Beschriftung	Farbe	Funktion	Beschreibung	
POWERLINK	R/E	grün/rot	Ready/Error	siehe "LED-Status POWERLINK" auf Seite 9	
	L/D1	grün	Link/Data activity Port 1		
	L/D2	grün	Link/Data activity Port 2		
Wechselrichter Achse 1	RDY	grün	Ready	siehe "LED-Status RDY, RUN, ERR (8BVI, 8BVP, 8B0P)" auf	
	RUN	orange	Run	Seite 9	
	ERR	rot	Error		
Status Pufferbatterie	BAT	grün/rot	Ready/Error	siehe "LED-Status Pufferbatterie" auf Seite 10	
Spannungsversorgung	24V	grün	24 V OK	24V Spannungsversorgung des Moduls ist innerhalb des Tole- ranzbereichs	
Geber SLOT1	UP	orange	Geberdrehrichtung +	Geberposition des angeschlossenen Gebers ändert sich in positiver Richtung. Je schneller sich die Geberposition ändert, destoheller leuchtet die LED.	
	DN	orange	Geberdrehrichtung -	Geberposition des angeschlossenen Gebers ändert sich in ne- gativer Richtung. Je schneller sich die Geberposition ändert, desto heller leuchtet die LED.	
Geber SLOT2	UP	orange	Geberdrehrichtung +	siehe Geber SLOT1	
	DN	orange	Geberdrehrichtung -		

Tabelle 3: LED-Status Wechselrichtermodule 8BVI (Einachsmodule)

5.1 LED-Status RDY, RUN, ERR (8BVI, 8BVP, 8B0P)

Beschriftung	Farbe	Funktion	Beschreibung	
RDY	grün	Ready	grün leuchtend	Modul ist betriebsbereit und die Leistungsstufe kann freigegeben werden (Betriebssystem vorhanden und gebootet, keine permanenten und vorübergehenden Fehler stehen an).
			grün blinkend 1)	Modul ist nicht betriebsbereit.
				Beispiele:
				 Kein Signal an einem oder beiden Enable-Eingängen Zwischenkreisspannung außerhalb des Toleranzbereichs Übertemperatur Motor (mittels Temperaturfühler) Motorfeedback gestört oder nicht angeschlossen Motor-Temperaturfühler nicht angeschlossen oder defekt Übertemperatur Modul (IGBT-Sperrschicht, Kühlkörper,) Netzwerk gestört
RUN	orange	Run	orange leuchtend	Leistungsstufe des Moduls ist freigegeben.
ERR	rot	Error	rot leuchtend 1)	Ein permanenter Fehler steht am Modul an.
				Beispiele:
				Permanenter Überstrom
				Daten im EPROM nicht gültig
			rot blinkend	 LED Status "Statusübergänge während des Hochlaufens des Betriebs- system-Loaders" auf Seite 10

Tabelle 4: LED-Status RDY, RUN, ERR (8BVI, 8BVP, 8B0P)

1) Ab Firmware V2.130

Information:

Das ACOPOSmulti Antriebssystem hat keine Möglichkeit zu erkennen, ob sich die Lüfter in den Lüftermodulen der Montageplatte bzw. die modulinternen Lüfter tatsächlich drehen.

5.2 LED-Status POWERLINK

Beschriftung	Farbe	Funktion	Beschreibung	Beschreibung		
R/E	E grün/rot Ready/Error		LED leuchtet nicht	Modul wird nicht mit Spannung versorgt oder Initialisierung des Netzwerk-Interface ist fehlgeschlagen.		
			rot leuchtend	Die POWERLINK Knotennummer des Moduls ist 0.		
			rot/grün blinkend	Der Client befindet sich im Fehlerzustand (Ausfall des zyklischen Betriebs).		
			grün blinkend (einfach)	Der Client erkennt einen gültigen POWERLINK Frame am Netzwerk.		
			grün blinkend (zweifach)	Zyklischer Betrieb am Netzwerk; der Client selbst befindet sich noch nicht im zyklischen Betrieb.		
			grün blinkend (dreifach)	Der zyklische Betrieb des Clients ist in Vorbereitung.		
			grün leuchtend	Der Client befindet sich im zyklischen Betrieb.		
			grün flackernd	Der Client befindet sich nicht im zyklischen Betrieb und erkennt auch keinen weiteren Teilnehmer im Netzwerk, der sich im zyklischen Betrieb befindet.		
L/D1	grün	Link/Data activity Port 1	grün leuchtend	Es besteht eine physikalische Verbindung zu einem weiteren Teilnehmer im Netzwerk.		
			grün blinkend	Aktivität Port 1		
L/D2	grün	Link/Data activity Port 2	grün leuchtend	Es besteht eine physikalische Verbindung zu einem weiteren Teilnehmer im Netzwerk.		
			grün blinkend	Aktivität Port 2		

Tabelle 5: LED-Status POWERLINK

5.3 LED-Status Pufferbatterie

Beschriftung	Farbe	Funktion	Beschreibung	
BAT	grün/rot	Ready/Error	LED leuchtet nicht	Mögliche Ursachen:
				 Spannung der eingebauten Pufferbatterie ist innerhalb des Toleranzbereichs, aber kein EnDat Geber mit Batteriepufferung ist angeschlossen. Ein EnDat Geber mit Batteriepufferung ist angeschlossen und meldet "Batterie ok", aber die Firmwareversion des Moduls unterstützt EnDat Geber mit Batteriepufferung nicht.
			grün leuchtend	Ein EnDat Geber mit Batteriepufferung ist angeschlossen und meldet "Batterie ok" (Spannung der eingebauten Pufferbatterie innerhalb des Toleranzbereichs).
			rot leuchtend	Ein EnDat Geber mit Batteriepufferung ist angeschlossen und meldet "Batterie nicht ok".
				Mögliche Ursachen:
				Spannung der eingebauten Pufferbatterie außerhalb des Toleranzbereichs Keine Pufferbatterie im Modul eingebaut

Tabelle 6: LED-Status Pufferbatterie

5.4 Statusübergänge während des Hochlaufens des Betriebssystem-Loaders

Für das Anzeigediagramm wird folgender Zeitraster verwendet:

Kästchenbreite: 50 ms Wiederkehr: 3.000 ms




Tabelle 7: Statusübergänge während des Hochlaufens des Betriebssystem-Loaders

Ab Firmware V2.140.

5.5 POWERLINK Knotennummerneinstellung Wechselrichtermodule

Die POWERLINK Knotennummer kann mit zwei HEX Codierschaltern eingestellt werden, die sich hinter der schwarzen Abdeckklappe des Moduls befinden:




Tabelle 8: Einstellen der POWERLINK Knotennummer

6 Maßblatt und Einbaumaße

6.1 ColdPlate




Abbildung 4: Maßblatt und Einbaumaße ColdPlate

- 1) n... Anzahl der Breiteneinheiten der Montageplatte
- 2) Für ausreichende Luftzirkulation ist oberhalb der Montageplatte sowie unterhalb des Moduls ein Freiraum von mindestens 60 mm vorzusehen.
- 3) Der erforderliche Abstand x zur Verkabelung an der Unterseite des Moduls hängt von dem verwendeten Motorkabel ab.
- 4) nnnn bezeichnet die Anzahl der Steckplätze (0160 entspricht 16 Steckplätzen)

Information:

Bei der Montage von ACOPOSmulti Modulen für Cold-Plate oder Durchsteckmontage darauf achten, dass die Rückwand nicht zerkratzt wird. Dies führt zu einer Verschlechterung der Wärmeabfuhr an die Montageplatte.

ACOPOSmulti Module für Cold-Plate oder Durchsteckmontage nicht auf die Unterseite stellen. Es besteht die Gefahr, dass dabei die Laschen der Gerätelüfterhalterung brechen. Ein späterer Austausch der Lüfter wird dadurch erschwert.

6.2 Durchsteckmontage




Abbildung 5: Maßblatt und Einbaumaße Durchsteckmontage

- 1) n... Anzahl der Breiteneinheiten der Montageplatte
- 2) Für ausreichende Luftzirkulation ist oberhalb der Montageplatte sowie unterhalb des Moduls ein Freiraum von mindestens 60 mm vorzusehen.
- 3) Der erforderliche Abstand x zur Verkabelung an der Unterseite des Moduls hängt von dem verwendeten Motorkabel ab.
 - nnnn bezeichnet die Anzahl der Steckplätze (0160 entspricht 16 Steckplätzen)
- 5) Für ausreichende Luftzirkulation ist rund um das Lüftermodul ein Freiraum von mindestens 100 mm vorzusehen.

Information:

Bei der Montage von ACOPOSmulti Modulen für Cold-Plate oder Durchsteckmontage darauf achten, dass die Rückwand nicht zerkratzt wird. Dies führt zu einer Verschlechterung der Wärmeabfuhr an die Montageplatte.

ACOPOSmulti Module für Cold-Plate oder Durchsteckmontage nicht auf die Unterseite stellen. Es besteht die Gefahr, dass dabei die Laschen der Gerätelüfterhalterung brechen. Ein späterer Austausch der Lüfter wird dadurch erschwert.

7 Verdrahtung

7.1 Übersicht Anschlussbelegungen




Abbildung 6: Übersicht Anschlussbelegungen

7.2 Anschlussbelegung des Steckers X1

X1	Pin	Bezeichnung	Funktion
	1	Enable 1 1)	Achse 1: Enable 1
1	2	COM (1)	Achse 1: Enable 1 0 V
2	3	Enable 2 1)	Achse 1: Enable 2
3	4	COM (3)	Achse 1: Enable 2 0 V
4	5	S1/B+ 2)	Achse 1: Bremse + / Aktivierung der externen Halte-
5			bremse
6	6	S2/B- 2)	Achse 1: Bremse - / Aktivierung der externen Halte-
			bremse

Tabelle 9: Anschlussbelegung Stecker X1

- 1) Die Verkabelung darf eine Gesamtlänge von 30 m nicht überschreiten.
- Wird der Anschluss zur Aktivierung der externen Haltebremse verwendet (S1/S2), darf die Verkabelung eine Gesamtlänge von 3 m nicht überschreiten. Wird die Haltebremse nicht nur durch den internen Transistor, sondern zusätzlich durch einen externen Relaiskontakt (eingeschliffen z. B. über die Anschlüsse S1/S2) geschaltet, ist die interne Löschschaltung unwirksam! In diesem Fall ist kundenseitig dafür Sorge zu tragen, dass beim Ausschalten der Bremse weder der Relaiskontakt noch die Bremsenspule zerstört werden. Dies kann durch Beschalten der Spule oder besser noch des Kontaktes mit einem Löschglied erfolgen.

Gefahr!

Bei den Anschlüssen für den Motortemperaturfühler und die Motorhaltebremse handelt es sich um sicher getrennte Stromkreise. Daher dürfen an diese Anschlüsse nur Geräte bzw. Komponenten angeschlossen werden, die mindestens eine sichere Trennung nach IEC 60364-4-41 bzw. EN 61800-5-1 aufweisen.

Vorsicht!

Werden beim Anschluss von Permanentmagnet-Haltebremsen B+ und B- vertauscht, können diese nicht geöffnet werden! ACOPOSmulti Wechselrichtermodule können nicht erkennen, ob eine Haltebremse verpolt angeschlossen ist!

7.2.1 Beschaltung der Anschlüsse für die Motorhaltebremse

Aktivierung der Motorhaltebremse intern durch ACOPOSmulti Wechselrichtermodul




Tabelle 10: Aktivierung der Motorhaltebremse intern

Aktivierung der Motorhaltebremse intern durch ACOPOSmulti Wechselrichtermodul und/oder extern über potentialfreie Kontakte




Tabelle 11: Aktivierung der Motorhaltebremse intern und/oder extern

- 1) Eine Aktivierung der Haltebremse über externe Sicherheitskreise ist damit unabhängig von der im ACOPOSmulti Wechselrichter integrierten Ansteuerung möglich
- 2) Die Parametrierung erfolgt durch den ParlD 90 (1 ... interne Überwachung aktiv; 5 ... interne Überwachung nicht aktiv).

7.3 Anschlussbelegung des Steckers X2

X2	Pin	Bezeichnung	Funktion
	1	Trigger 1	Trigger 1
	2	COM (1)	Trigger 1 0 V
1	3	COM (2)	+24 V Ausgang 1 0 V
2	4	+24 V Out 1	+24 V Ausgang 1
3	5	Trigger 2	Trigger 2
	6	COM (5)	Trigger 2 0 V
4	7	COM (8)	+24 V Ausgang 2 0 V
5	8	+24 V Out 2	+24 V Ausgang 2
6		,	
8			

Tabelle 12: Anschlussbelegung Stecker X2

7.4 Anschlussbelegung der Stecker X3A, X3B



Tabelle 13: Anschlussbelegung Stecker X3A, X3B

7.5 Anschlussbelegung des Steckers X4A




Tabelle 14: Anschlussbelegung Stecker X4A

Gefahr!

Bei den Anschlüssen für den Motortemperaturfühler und die Motorhaltebremse handelt es sich um sicher getrennte Stromkreise. Daher dürfen an diese Anschlüsse nur Geräte bzw. Komponenten angeschlossen werden, die mindestens eine sichere Trennung nach IEC 60364-4-41 bzw. EN 61800-5-1 aufweisen.

Vorsicht!

Werden beim Anschluss von Permanentmagnet-Haltebremsen B+ und B- vertauscht, können diese nicht geöffnet werden! ACOPOSmulti Wechselrichtermodule können nicht erkennen, ob eine Haltebremse verpolt angeschlossen ist!

7.5.1 Beschaltung der Anschlüsse für die Motorhaltebremse

Aktivierung der Motorhaltebremse intern durch ACOPOSmulti Wechselrichtermodul




Tabelle 15: Aktivierung der Motorhaltebremse intern

Aktivierung der Motorhaltebremse intern durch ACOPOSmulti Wechselrichtermodul und/oder extern über potentialfreie Kontakte




Tabelle 16: Aktivierung der Motorhaltebremse intern und/oder extern

- 1) Eine Aktivierung der Haltebremse über externe Sicherheitskreise ist damit unabhängig von der im ACOPOSmulti Wechselrichter integrierten Ansteuerung möglich
- 2) Die Parametrierung erfolgt durch den ParlD 90 (1 ... interne Überwachung aktiv; 5 ... interne Überwachung nicht aktiv).

7.6 Anschlussbelegung X5A



Tabelle 17: Anschlussbelegung X5A

Kabelmontage Motoranschlüsse U, V, W




Abbildung 7: Kabelmontage Motoranschlüsse U, V, W

Kabelmontage Anschluss PE (1 Leiter)




Tabelle 18: Kabelmontage Anschluss PE (1 Leiter)

Kabelmontage Anschluss PE (3 Leiter)




Tabelle 19: Kabelmontage Anschluss PE (3 Leiter)

7.7 Ein-/Ausgangsschema




Abbildung 8: Enable

8BVI0660HCS0.000-1




Abbildung 9: Triggereingänge




Abbildung 10: 24VDC out




Abbildung 11: Haltebremse




Abbildung 12: Temperaturfühler




Abbildung 13: Motor