


Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
über 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
über 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
über 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
über 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. B&R Industrie-Elektronik GmbH

Rev.	Aenderung / changes	Datum / Date	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

	Datum / Date	Name
Bearbeiter designer	26.09.2005	RAM
Geprueft approved	.	.
	.	.

Bernecker & Rainer
A - 5142 Eggelsberg

Ursprung: .

Maßstab / scale

Oberfl. Behandlung / surface treatment

Werkstoff, Halbzeug / material, half-finished items

Benennung / designation

5AP880.1505-00
Abmessungen / Dimensions

Materialnummer - Revision / material number - revision

Blatt / sheet

Bl. /sh.

Werkstueckkante / edge of workpieces
DIN ISO 13715 (DIN 6784)

Format: A3