

8CCH0010.11220-1

1 Allgemeines

- Schleppkettentauglich
- Kabel zum Anschluss von ACOPOSremote/ACOPOSmotor Antriebssystemen an ACOPOSmulti Expansionsmodule 8BVE
- Hybrid-Stecksystem für sichere Verbindungen

2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
8CCH0010.11220-1	Verbindungskabel 8BVE / 8CVI Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm ² + 4x 0,75 mm ² + 5x 2,5 mm ² , 1x Stecker TYCO 15-polig female, Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich	

Tabelle 1: 8CCH0010.11220-1 - Bestelldaten

3 Technische Daten

Bestellnummer	8CCH0010.11220-1
Allgemeines	
Kabelquerschnitt	5x 2,5 mm ² + 2x 2x 0,75 mm ² + 2x 2x 0,34 mm ² / 1,55- 100 VZN
Beständigkeit	in Vorbereitung
Zulassung	E130266 cRUus AWM Style 20234, 80°C, 1000 V sowie CSA C22.2 No. 210.2 I/II A/B, FT1 ¹⁾
Zulassungen	
CE	Ja
UL	cULus E225616 Power Conversion Equipment
Kabelaufbau	
Leistungsleiter	
Anzahl	5
Aderisolation	PE
Aderfarben	schwarz, rot, braun, weiß, gelb/grün
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	2,5 mm ²
Schirm	Nein
Verseilung	Nein
Signalleiter	
Anzahl	4
Aderisolation	PE
Aderfarben	rosa/blau, violett/grau
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	0,75 mm ²
Schirm	Nein
Verseilung	Nein
Datenleiter	
Anzahl	4
Aderisolation	PE
Aderfarben	VZN (Cat. 5)
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	0,34 mm ²
Schirm	Ja
Verseilung	Ja
Gesamtverseilung	mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung	verzinnertes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel	
Material	PUR
Farbe	orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung	B&R 5x2,5 + 2x2x0,75 + (1x4xAWG22) * E130266 cRUus AWM STYLE 20234 * AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1 * "internal lot number" ¹⁾
Steckverbindung	
Typ	Stecker TYCO 15-polig female

Tabelle 2: 8CCH0010.11220-1 - Technische Daten

Bestellnummer	8CCH0010.11220-1
Steckzyklen	max. 20
Kontakte	15
Schutzart nach EN 60529	gesteckt IP65
Elektrische Eigenschaften ¹⁾	
Betriebsspannung	Leistungsleiter: ≤ 1000 V Signalleiter: ≤ 1000 V Datenleiter: ≤ 100 V
Prüfspannung	
Ader - Ader	2,5 mm ² : 3 kV 0,75 mm ² : 2 kV 0,34 mm ² : 2 kV
Ader - Schirm	2,5 mm ² : 3 kV 0,75 mm ² : 1 kV 0,34 mm ² : 1 kV
Strombelastbarkeit	20 A
Leiterwiderstand	
Leistungsleiter	≤8 Ω/km
Signalleiter	≤26 Ω/km
Datenleiter	≤56 Ω/km
Isolationswiderstand	≥500 MΩ*km
Umgebungsbedingungen ¹⁾	
Temperatur	
bewegt	-40°C bis 80°C
ruhend	-40°C bis 80°C
Mechanische Eigenschaften ¹⁾	
Abmessungen	
Länge	10 m
Durchmesser	14,6 mm ± 0,4 mm
Biegeradius	
einmalige Biegung	>40 mm
bewegt	≥140 mm
Schleppkettendaten	
Beschleunigung	max. 50 m/s ² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel	≥5.000.000
Geschwindigkeit	max. 300 m/min
Gewicht	3,5 kg

Tabelle 2: 8CCH0010.11220-1 - Technische Daten

1) Die Angaben beziehen sich auf das verwendete Rohkabel.

4.3 Kabelplan




Abbildung 1: Kabelplan Hybridkabel einseitig 8CCHxxxx.11220-1