

8BCA0003.1312A-0

1 Allgemeines

- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für DC-Verbindung zwischen ACOPOSmulti Expansionsmodulen 8BVE
- Schirmbleche integriert

Information:

An beiden Enden von ACOPOSmulti Expansionskabeln 8BCA ist ein Schirmblech angebracht. Bei korrekter Montage dieser Schirmbleche auf dem jeweiligen ACOPOSmulti Expansionsmodul 8BVE sind keine zusätzlichen Schirmmaßnahmen mehr notwendig.

2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Expansionskabel	
8BCA0003.1312A-0	ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 3 m, 3x 4 mm ² , Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich	

Tabelle 1: 8BCA0003.1312A-0 - Bestelldaten

3 Technische Daten

Bestellnummer	8BCA0003.1312A-0
Allgemeines	
Kabelquerschnitt	3x 4 mm ²
Beständigkeit	Ölbeständigkeit gemäß HD 22.10 Anhang A sowie DIN EN 60811-404 ¹⁾
Zulassungen	
CE	Ja
UKCA	Ja
UL	cULus E225616 Power Conversion Equipment
EAC	Ja
Kabelaufbau	
Leistungsleiter	
Anzahl	3
Aderisolation	PP
Aderfarben	schwarz, braun, gelb/grün
Ausführung	verzinnte Cu-Litze
Querschnitt	4 mm ²
Schirm	Nein
Verseilung	Nein
Gesamtverseilung	mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung	verzinktes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel	
Material	TPU
Farbe	orange, ähnlich RAL 2003 matt
Elektrische Eigenschaften ¹⁾	
Betriebsspannung	max. 1000 V AC (UL)
Prüfspannung	
Ader - Ader	4 kV
Ader - Schirm	4 kV
Leiterwiderstand	
Leistungsleiter	≤5,1 Ω/km
Isolationswiderstand	≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11	
an Wänden	30 A ²⁾
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal	30 A ²⁾
in einer Kabeltasse	30 A ²⁾

Tabelle 2: 8BCA0003.1312A-0 - Technische Daten

Bestellnummer	8BCA0003.1312A-0
Umgebungsbedingungen ¹⁾	
Temperatur	
bewegt	-20°C bis +80°C
ruhend	-20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften ¹⁾	
Abmessungen	
Länge	3 m
Durchmesser	15,4 mm ± 0,4 mm
Biegeradius	
einmalige Biegung	>48 mm
bewegt	>119 mm
Schleppkettendaten	
Beschleunigung	max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel ³⁾	≥5.000.000
Geschwindigkeit	max. 300 m/min
Gewicht	0,8 kg

Tabelle 2: 8BCA0003.1312A-0 - Technische Daten

- 1)
- Die Angaben beziehen sich auf das verwendete Rohkabel.
- 2)
- Wird durch den Motorstecker auf 30 A limitiert.
- 3)
- Bei einer Umgebungstemperatur von -20°C bis +60°C.

4 Verdrahtung

4.1 Aufbau

The diagram illustrates the assembly of an expansion cable for two motor connectors. It shows two identical motor connector units connected by a central cable. Each unit has a braided shield (5) and a cable braid (4). The central cable consists of an expansion cable (1) and a shrink sleeve (2). The wires are color-coded: braun (BN), schwarz (BK), and grün/gelb (GNYE). The components are labeled with numbers 1 through 5.

Pos.	Bezeichnung	Anmerkung
1	Expansionsleitung	3x 1,5 mm² (für 8BCAxxxx.1111A-0) 3x 4 mm² (für 8BCAxxxx.1312A-0) 3x 10 mm² (für 8BCAxxxx.1513A-0)
2	Schrumpfschlauch	
3	Aderendhülsen	
4	Kabelschelle	
5	Schirmblech	

Tabelle 3: Aufbau Expansionskabel 8BCA

4.2 Kabelplan




Abbildung 1: Kabelplan Expansionkabel 8BCA